PHILIPS

LED 슬림형 엣지 평판(RC091V)



제품 소개 및 특장점

- 눈이 부시지 않는 플리커 프리 LED 조명
- 무수은, 무UV, 무카드늄의 친환경 조명
- 30,000 시간의 긴 수명으로 교체비 및 유지관리비 절약
- 벌레 및 먼지 등 이물질 유입이 불가한 밀폐형 구조
- 천장 타공없이 설치 가능한 고정형 타입

QC
PASS
01

此日期章为生产盖章，
不需要印刷

210*297mm
80g双胶纸
正反印刷

红色框线为裁切线
不需要印刷

제품사양

RC091V 1282x322x25.5



RC091V 642x642x25.5

제품명	소비전력(W)	색온도(K)	연색성(CRI)	총광속(lm)	수명(Hrs)
RC091V 1282x322x25.5	50	4000/5700	80	5500	30000
RC091V 642x642x25.5	50	4000/5700	80	5500	30000

설치가이드

1) 주의사항

설치 전, 차단기를 내린 후 작업하여 주십시오.
자격이 있는 전기 기술자가 본 제품을 설치해주십시오.
결선 방법 확인 후 설치하여 주십시오.
조광 기능이 없는 제품이므로 일반 조광기와 사용하지 마십시오.
사용 전에 입력 전압(AC2 20V)을 확인해 주십시오.
AC 입력 배선 재료는 사용국가의 안전 규격 인증품을 사용해 주십시오.
화재, 감전의 원인이 되므로 개조하지 마십시오.
단열재 등으로 감싸지 마십시오.
본 제품은 옥내용으로 부식되지 않도록 습기가 없는 곳에 설치해 주십시오.
부식가스가 발생하는 환경에 설치하지 마십시오.
우천 시 합선과 누전이 발생하지 않도록 설치하여 주시고 안전사고 예방을 위하여 접지 상태를 확인하여 주십시오.
낙하, 충격이 가해진 경우는 사용하지 마십시오.

2) 설치 전 점검사항

여부 확인　2.전선 피복의 손상여부 확인

- 설치 전 필수 점검 사항 – 1.전기 배선의 누전
- 점검 사항 누락 및 이상 발생 시 부적절한 조치로 인하여 제품이 파손되었을 경우에는 무상수리를 받을 수 없습니다 .

3) 설치 방법

철판 및 목재 천장에 등기구 설치



1. M–bar 천장 부착면에 등기구를 위치 시킨 후 용도에 맞는 볼트를 체결하여 제품을 고정시킵니다.
2. 체결한 볼트 위치에 볼트마개를 끼웁니다.

석고 보드 천장에 등기구 설치



1. 천장에 등기구 피스 간격에 맞춰 펜 등으로 피스 위치를 표시합니다.
2. 석고 보드용 앙카(A)를 표시한 피스 위치에 체결한 후 등기구를 피스(B)로 천정에 고정시킵니다.
3. 체결한 볼트 위치에 볼트마개를 끼웁니다.