

LED教室灯

RC130B


Mounting instructions/安装说明书

V1.0



Product Type 产品型号	Dimension(mm) 尺寸 (mm) LxWxH (mm)	LEDs 颗粒	CCT (K) 色温	Power 功率	Lumen Output 流明输出	Typical Efficiency 光效 最小值	Voltage 电压	Frequency 频率	Power Factor 功率因数	kg
RC130B LED32S/950 W30L120 CL	1195x295x12.5	240	5000	36W	3200lm	90lm/w	AC220-240V	50Hz	0.95	2.29
RC130B LED32S/940 W30L120 CL	1195x295x12.5	240	4000	36W	3200lm	90lm/w	AC220-240V	50Hz	0.95	2.29





Shape and Installation Size/外形及安装尺寸：



- 灯具特点：
- 1. 灯具采用LED绿色光源，使用寿命长，光通量高，安全可靠，经济实惠。
 - 2. 铝边框采用优质铝型材制成，坚固耐用，美观大方。
 - 3. 出光口配用专业防眩光棱晶；灯具高度分布均匀，柔和，灯具效率高；可以有效的保障学生视力健康，提高教师教室照明光环境质量，促进学校节能减排。



嵌入式安装




Signify Luminaires (Shanghai) Co., Ltd.
Address: 2nd Floor, Building I, No. 2555, Hechuan Road, Minhang District, Shanghai, P.R. China
Postal code: 200233
昕诺飞灯具（上海）有限公司
地址：上海市闵行区合川路2555号1幢二楼
邮编：200233

PHILIPS


Philips and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

Safety chain via hook/ 安装安全链

①




②



灯具安装及维护：

灯具安装间距建议：

1. C0-180平面，灯具中线安装距离L1:2.7m；C90-270平面，灯具中线安装间距L2:2.3m。
2. 安装时，灯具的出光口面离工作面垂直距离2.25m。
3. 本灯具适用于室空间比为3.0。
4. 灯具安装距高比 C0-180平面的距高比=1.2；C90-270平面的距离比=1.02，需要根据高度调整。
5. 本灯具适用于普通教室，阅览室，实验室，多媒体教室等场所照明使用，不用于书写板照明。
6. 安装出口面位置宜低于风扇，且应使用刚性安装。
7. 为了高效使用本产品，请定期清洁，检查（半年一次），出光面应保持清洁。可用软纱布轻轻擦拭保养，禁止使用酒精或其他试剂清洁，否则会导致灯具变色或损坏，但必须先切断电源。
8. 对于新装修的场所，须开窗通风处理，防止化学材质对灯具产生安全隐患。
9. 灯具避免在腐蚀性环境或者含有有害物质，例如硫化物，卤化物，邻苯二甲酸酯等环境中存储和使用。



安全规定：

警告：为防止灯具破损/坠落/触电/起火等威胁人身安全的事故发生，请严格按照说明书进行安装和使用，不能自行改造灯具和调换部件及配件。

1. 安装时必须由专业资质认证的电工安装，接线要符合IEEE电气标准或国家标准。
2. 检修灯具或接线过程中，必须先切断电源，方可进行。
3. 电源电压只允许在220V±10%范围内波动，以免影响光源寿命和正常启动。（长时间在额定电压范围外使用，可能会使灯具损坏。）
4. 不能将灯具安装在高温物体上方和潮湿场所，此灯具只能安装在室内。
5. 不能将灯具安装于薄软及不能承重的天花墙体（如石膏板，塑料板，薄金属片天花）。（此灯具及配套套件只能安装于混凝土天花）
6. 灯具不得与其他电器串联，不能和调光器并联使用。
7. 检查/维修灯具时，请委托电气专业人员操作。
8. 灯具发生异常现象时，要迅速切断电源，并与销售店联系。
9. 此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具。（郑重承诺：上述产品额定寿命为30000小时，若认证产品在实际使用过程中，不能达到额定寿命承诺值而导致的各类纠纷，我单位承担全部责任。）

用户资料

用户姓名：_____（先生/女士）
产品名称：_____
产品型号：_____
出售单位及地址：_____
购买日期： 年 月 日
发票号码：_____

PHILIPS

Philips and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

昕诺飞（中国）投资有限公司
上海市闵行区金川路2555号1幢二楼，邮编：200233
服务热线：8008 201 201
4009 201 201

仅限中国大陆地区

昕诺飞灯具产品 质保条款

本公司保证该产品在正常使用及保养下能发挥其优越性能。同时本公司将为特证用户提供一年质保服务（不含光源）。
1自购买日起一年内，凡经本公司确认为正常使用情况下因产品本身质量问题导致的故障及损坏，您将获得质保服务。

2. 此质保服务包括灯具以及灯具包含的附件、辅助装置。

3. 消费者申请质保服务时，须提供本保修证以及有效的购买凭证。

4. 以下情况将不能享受质保服务：

1)无生产日期、涂改生产日期或撕毁、调换生产日期贴纸；

2)产品已经由非本公司授权人员拆卸、改装或修理过；

3)超过质保有效时限的产品；

4)正常使用引起的产品老化、磨损、划伤、掉漆等，不影响产品的正常使用；

5)非质量问题造成产品外壳严重损坏（包括变形、氧化、腐蚀或有严重的水渍等）；

6)使用不当引起的人为损坏，如接不当电源、使用不当的配件、不适当之安装、不依照说明书使用、错误使用或疏忽造成的损坏等；

7)其他因不可抗力因素，如火灾、地震、高压、酸碱腐蚀、雷击浪涌等造成的损坏。

服务热线：8008 201 201
4009 201 201

昕诺飞（中国）投资有限公司

仅限中国大陆地区

装箱清单

名称（外箱装箱清单）	数量 pcs
教室灯	4
说明书	4
泡沫内衬	6