

GreenUp Accent 射灯

RS318B

Mounting instructions/ 安装说明书



GB
7000

IP20



220V-
240V~

Type Number
产品型号

Cut Out
开孔尺寸

Lum. Power
整灯功率

Power Factor
功率因数

Current
电流

Voltage
电压

Frequency
频率



RS318B P5

D75-78

5W

0.9

0.025A

220-240V

50/60Hz

0.335

RS318B P7

D75-78

7W

0.9

0.035A

220-240V

50/60Hz

0.335

RS318B P9

D75-78

9W

0.9

0.045A

220-240V

50/60Hz

0.335

RS318B P12

D75-78

12W

0.9


0.06A

220-240V

50/60Hz

0.335

I



Type Number
产品型号

Cut Out
开孔尺寸

A (mm)

B (mm)

RS318B P5

D75-78

85

93

RS318B P7

D75-78

85

93

RS318B P9

D75-78

85

93

RS318B P12


D75-78

85


93

2


2.1



2.2




2.3




3


3.1




3.2



4




5



a


灯具安装在天花板后



反光杯可作拆卸

b


灯具安装在天花板后



拆卸反光杯后可旋转灯具角度及摆动角度

c

灯具安装在天花板后



反射杯拆卸后的安装步骤

Signify Luminares (Shanghai) Co., Ltd.

Address: 2F, Building 1, No. 2555 Hechuan Road, Minhang District, Shanghai, P.R. China

Postalcode: 200233



昕诺飞灯具（上海）有限公司

地址：上海市闵行区合川路2555号1幢二楼

邮编：200233

PHILIPS

Philips and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.



Type Number 产品型号	Cut Out 开孔尺寸	E Ceiling thickness	I _{peak} (A)	Duration (μ s)	Touch current (mA)	MCB Type B 16A
RS318B P5	D75-78	1-15	0.025	30	0.7	438
RS318B P7	D75-78	1-15	0.035	30	0.7	340
RS318B P9	D75-78	1-15	0.045	30	0.7	272
RS318B P12	D75-78	1-15	0.060	30	0.7	194



1. 灯具应由有资格的电工安装，接线要符合IEE电气标准或国家标准。
2. 此灯具不适合被隔热衬垫或类似材料覆盖
3. 接线过程中，切勿通电。
4. 本灯具内的光源及/或控制装置只能由制造商或其服务代理或类似的资格的人更换。
5. 灯具避免在腐蚀性环境或者含有有害物质，例如硫化物，卤化物，邻苯二甲酸酯等环境中存储和使用。
6. 本灯具仅限室内使用。
7. 本产品防护等级为IP20，不能防止进水，强烈建议安装本产品前对使用环境的适应性进行检查评估。一旦有进水，产品可能会发生电气故障或安全事故，飞利浦/昕诺飞对此不承担质保责任。
8. 不能热插拔，带电操作；请勿触摸光源或发热部位等。
9. 灯具的安装位置应使其不会长时间在小于1.3m的距离被盯着看。
10. 由不当使用或自行更改产品结构而导致的损坏，生产商不承担责任。
11. 如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换，以避免发生危险。