


Mounting instruction/安装说明书



Philips and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.




灯具安装及维护：

灯具安装间距建议：

1. C0-180平面，灯具中线安装距离L1:2.7mm；C90-270平面，灯具中线安装间距L2:2.3mm，适用教室尺寸：长9.2m，宽：7.0m，高：3.5m，需要根据实际现场调整具体尺寸。
2. 安装时，灯具的出光口面离桌面垂直距离 $\geq 1.7m$ ，需要根据实际现场调整具体尺寸。
3. 本灯具适用于室空间比为3.0。
4. 灯具安装距高比 C0-180平面的距高比=1.58；C90-270平面的距离比=1.35，需要根据高度调整。
5. 本灯具适用于普通教室，阅览室，实验室，多媒体教室等场所照明使用，不用于书写板照明
6. 安装出口面位置宜低于风扇，且应使用刚性安装。
7. 为了高效使用本产品，请定期清洁，检查（半年一次），反光面应保持清洁。可用软纱布轻轻擦拭保养，禁止使用酒精或其他试剂清洁，否则会导致灯具变色或损坏，但必须先切断电源。
8. 对于新装修的场所，须开窗通风处理，防止化学材质对灯具产生安全隐患。
9. 灯具避免在腐蚀性环境或者含有有害物质，例如硫化物，卤化物，邻苯二甲酸酯等环境中存储和使用。

教室灯安装位置俯视图



安全规定：

警告：为防止灯具破损/坠落/触电/起火等威胁人身安全的事故发生，请严格按照说明书进行安装和使用，不能自行改造灯具和调换部件及配件。

1. 安装时必须由专业资质认证的电工安装，接线要符合IEEE电气标准或国家标准。
2. 检修灯具或接线过程中，必须先切断电源，方可进行。
3. 电源电压只允许在220V $\pm$ 10%范围内波动，以免影响光源寿命和正常启动。（长时间在额定电压范围外使用，可能会使灯具损坏。）
4. 不能将灯具安装在高温物体上方和潮湿场所，此灯具只能安装在室内。
5. 不能将灯具安装于薄软及不能承重的天花墙体（如石膏板，塑料板，薄金属片天花）。（此灯具及配套套件只能安装于混凝土天花）
6. 灯具不得与其他电器串联，不能和调光器并联使用。
7. 检查/维修灯具时，请委托电气专业人员操作。
8. 灯具发生异常现象时，要迅速切断电源，并与销售店联系。
9. 此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具。（郑重承诺：上述产品额定寿命为30000小时，若认证产品在实际使用过程中，不能达到额定寿命承诺值而导致的各类纠纷，我单位承担全部责任。）

用户资料

用户姓名：_____（先生/女士）
产品名称：_____
产品型号：_____
出售单位及地址：_____
购买日期： 年 月 日
发票号码：_____

PHILIPS

Philips and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

昕诺飞（中国）投资有限公司
中国上海市闵行区田林路888弄9号楼，邮编：200233
服务热线：8008 201 201
4009 201 201

仅限中国大陆地区

昕诺飞灯具产品 质保条款

本公司保证该产品在正常使用及保养下能发挥其优越性能。同时本公司将为持证用户提供一年质保服务（不含光源）。
1. 自购买之日起一年内，凡经本公司确认为正常使用情况下因产品本身质量问题导致的故障及损坏，您将获得质保服务。
2. 此质保服务包括灯具以及灯具包含的附件、辅助装置。
3. 消费者申请质保服务时，须提供本保修证以及有效的购买凭证。
4. 以下情况将不能享受质保服务：
1) 无生产日期、涂改生产日期或撕毁掉、调换生产日期贴纸；
2) 产品已经由非本公司授权人员拆卸、改装或修理过；
3) 超过质保有效期限的产品；
4) 正常使用引起的产品老化、磨损、划伤、掉漆等，不影响产品的正常使用；
5) 非质量问题造成产品外壳严重损坏（包括变形、氧化、腐蚀或有严重的水渍等）；
6) 使用不当引起的人为损坏，如接不当电源、使用不当的配件、不适当之安装、不依照说明书使用、错误使用或疏忽造成的损坏等；
7) 其他因不可抗力因素，如火灾、地震、高压、酸碱腐蚀、雷击浪涌等造成的损坏。

服务热线：8008 201 201
4009 201 201

昕诺飞（中国）投资有限公司

仅限中国大陆地区

装箱清单

名称（外箱装箱清单）	数量 pcs
塑料款教室灯	3
说明书	1
薄膜袋（装灯体）	3
泡沫内衬	8
配件包	3

附：配件包清单（1套）	数量 pcs
O型圈	3
塑料膨胀管	5
自攻螺钉	5
装饰碗	2
五金吊座	2
M12螺母	12
自封袋	1