SmartBright Spotlight


RS038B

Mounting instructions / Petunjuk Pemasangan

CB | IEC 60598 | Ta 25°C | Max. 40°C Min. -20°C | IP20 | CRI ≥90

Product model Model Produk	Power Daya	Voltage Tegangan	Frequency Frekuensi	PF	CCT	Beam Angle Sudut kemiringan	kg
RS038B 9W	9W	220-240V	50/60Hz	0.5	3000K/4000K	24°/38°	0.154
RS038B 11W	11W					24°	0.184
RS038B 15W	15W						0.319


1



Product model Model Produk	Cut out size Ukuran lubang potong (mm)	A (mm)	B (mm)	Ceiling thickness ketebalan plafon (mm)
RS038B 9W	D75	85	62	*7-15
RS038B 11W	D75	85	70	*7-15
RS038B 15W	D95	105	85	*7-15

*To install onto a ceiling thickness of 7-15mm, a specific cut-out size is required,and the opening shall not be too large to hold the luminaire.
Untuk pemasangan pada plafon dengan ketebalan 7–15 mm, diperlukan ukuran lubang pemasangan yang sesuai. Lubang tidak boleh terlalu besar agar lampu dapat terpasang dengan kuat dan tidak mudah lepas.


1.2




2 2.1



2.2



2.3 Suggestion Supply Power Cable
Rekomendasi kabel listrik




60227 IEC52 2×0.75 mm²
L:Brown/ Cokelat
N:Blue/ Biru
2×0.75 mm²






2.4 Connect Power Supply Cable
Hubungkan Kabel




Remark: Please insert the cable into terminal block,then pull the cable lightly to make sure the cable is fixed by the terminal block.
Catatan: Masukkan kabel ke dalam blok terminal dan kencangkan sekrup, pastikan kabel terpasang kuat.


3 3.1




3.2



3.3



3.4




After the luminaire installed, please tear off the protective film.
Setelah lampu terpasang, lepas lapisan pelindungnya.

4



5





Signify Luminaires (Shanghai) Co., Ltd.
Address: 2F, Building 1, No. 2555 Hechuan Road, Minhang District, Shanghai, P.R. China
Postalcode: 200233

PHILIPS

Philips and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V

Please do not use the following methods to install luminaires:
Hindari cara pasangan lampu berikut:






When the light is lit, do not touch the light head directly with your hands.
Dilarang menyentuh bagian kepala lampu secara langsung saat lampu menyala



After turning off the power and 15-minute cooling-off, you can proceed operations with your hands.
Pastikan lampu mati dan biarkan dingin selama 15 menit sebelum menyentuh kepala lampu dengan tangan



Product model/ Model Produk	Power/ Daya (W)	Operating current/ Operasi (A) (@220V)	Inrush current/ Arus masuk (A)	Inrush current duration/ T(@50% of Ipeak) (µs)	Leakage current/ Kebocoran arus (mA)	The 16A Type B miniature circuit breaker can be connected to up to the Kapasitas maksimum jumlah lampu untuk **MCB 16A Tipe B** (pcs)	The 16A C miniature circuit breaker can connect up to the number of luminaires Kapasitas maksimum jumlah lampu untuk **MCB 16A Tipe C** (pcs)
RS038B 9W	9W	0.067	1.52	30	0.7	408	408
RS038B 11W	11W	0.078	9.44	78	0.7	190	318
RS038B 15W	15W	0.112	8.2	22	0.7	245	245

01.Luminaires should be installed by qualified electricians, and the wiring should comply with IEE electrical standards or national standards.
02.This luminaire is not suitable to be installed with thermal-insulated pads or similar materials.
03.Power off during installation and wiring connection.
04.The light source and/or control devices in this luminaire may only be replaced by the manufacturer or its service agent or a person of similar qualifications.
05.Lamps should not be stored and used in corrosive environments or environments containing harmful substances, such as, sulfides,l halides, phthalates, etc.
06.This luminaire is for indoor use only.
07.The ingress protection of this product is IP20, it is strongly recommended to check the application environment beforel installation to prevent possible water ingress.Water ingress may cause possible electrical failures, even safety incidences, which are not covered in Philips/Signify warranty.
08.No hot-plug or live operation. Do not touch the light head or any heated parts during the light on.
09.Choose right installation position, prevent less than 1.3m long-time staring on the luminaire.
10.The manufacturer shall not be liable for damage caused by improper use or self-alteration of the product structure.
11.If the external cord or cord of this luminaire is damaged, the cord should be replaced by the manufacturer or its service agent or a person with similar qualifications to avoid danger.

01.Lampu harus dipasang oleh teknisi listrik bersertifikat, dan pemasangan kabel wajib mengikuti standar listrik nasional atau IEE.
02.Lampu ini tidak boleh ditutup atau dilapisi dengan bahan pelapis tahan panas.
03.Matikan aliran listrik selama proses pemasangan dan penyambungan kabel.
04.Sumber cahaya dan modul kontrol pada lampu ini hanya boleh diganti oleh produsen, agen servis resmi, atau tenaga ahli yang setara.
05.Lampu tidak boleh disimpan maupun digunakan di lingkungan yang korosif atau mengandung zat berbahaya, seperti sulfida, halida, ftalat, dan sejenisnya.
06.Lampu ini hanya untuk penggunaan di dalam ruangan.
07.Produk ini memiliki tingkat perlindungan IP20. Sangat disarankan untuk memeriksa kondisi lokasi sebelum memasang agar air tidak masuk. Masuknya air dapat menyebabkan kerusakan listrik hingga bahaya keselamatan, yang tidak ditanggung oleh garansi Philips/Signify.
08.Dilarang mencabut/memasang kabel saat listrik menyala. Jangan menyentuh kepala lampu atau bagian yang panas saat lampu sedang beroperasi.
09.Pilih posisi pemasangan yang tepat untuk menghindari menatap lampu secara langsung dalam jarak kurang dari 1,3 meter untuk waktu yang lama.
10.Produsen tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan penggunaan atau modifikasi mandiri pada struktur produk.
11.Jika kabel luar atau kabel utama lampu ini rusak, penggantian wajib dilakukan oleh produsen, agen servis resmi, atau tenaga ahli yang setara demi menghindari bahaya.

ชื่อสินค้า โคมไฟฟ้า ยี่ห้อ(ระบุที่บรรจุภัณฑ์)
รุ่น (ระบุที่บรรจุภัณฑ์และบนผลิตภัณฑ์)
ขนาด (ระบุที่บรรจุภัณฑ์ หรือ บนเอกสารแนะนำวิธีการติดตั้ง)
คำแนะนำ ทราบขนาด ประเภทหรือแบบข้ว และวิธีการใช้งานก่อนทำการสั่งซื้อ
'สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ จุดขายหรือติดต่อศูนย์บริการ
คำเตือน **- ติดตั้งอุปกรณ์ให้เรียบร้อยโดยผู้ชำนาญก่อนเปิดใช้งาน**
- ห้ามใช้งานร่วมกับสวิตซ์เร็องแสง/อิเล็กทรอนิกส์
- ห้ามดัดแปลงหรือใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน
- ใช้ภายในอาคาร ห้ามใช้บริเวณระเบียงชายคา
- ห้ามใช้งานภายนอกอาคารหรือบริเวณที่มีความชื้นสูง
- ต้องเลือกใช้งานตามคุณสมบัติของสินค้าชนิดนั้น
- ห้ามสัมผัสอุปกรณ์ขณะเปิดใช้งาน เก็บให้พ้นมือเด็ก
- หากชำรุดโปรดทิ้งอย่างเหมาะสม ห้ามทำการถอดซ่อม
วิธีเก็บรักษา'เก็บในที่แห้ง อุณหภูมิ 20-40 °C ไม่อับชื้น และพ้นจากมือเด็ก
วิธีการใช้ ใช้ตกแต่งเพื่อความสวยงามและให้ความแสงสว่าง
ภายใต้การควบคุมคุณภาพของ SIGNIFY NETHERLANDS B.V.

แรงดันไฟฟ้า (ระบุที่บรรจุภัณฑ์) โวลต์(V)
กำลังไฟฟ้า (ระบุที่ผลิตภัณฑ์) วัตต์(W)
ขนาดบรรจุ : (ระบุที่บรรจุภัณฑ์)
วันที่ผลิต(MFG Date): (ระบุที่บรรจุภัณฑ์)
ผลิตที่ (made in) : สาธารณรัฐประชาชนจีน
'ประเภท/แบบข้ว: (ระบุที่บรรจุภัณฑ์)
ราคา: แสดง ณ. จุดขาย.....บาท
www.signify.com

ผู้นำเข้า/จัดจำหน่าย
บริษัท ซิกนิฟาย คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 1768 ชั้น 26 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภคซิกนิฟาย โทร 02 089 0066