






SmartBright Waterproof


WT065C 安装说明书



产品描述	色温(K)	功率(W)	长度 (mm)	安装距离 (mm)	
WT065C LED24S/840 PSU L1200	4000	22	1207	660-880mm	1.10
WT065C LED48S/840 PSU L1200	4000	44	1207	660-880mm	1.15
WT065C LED35S/840 PSU L1500	4000	31	1507	940-1160mm	1.35
WT065C LED68S/840 PSU L1500	4000	53	1507	940-1160mm	1.40
WT065C LED24S/865 PSU L1200	6500	22	1207	660-880mm	1.10
WT065C LED48S/865 PSU L1200	6500	44	1207	660-880mm	1.15
WT065C LED35S/865 PSU L1500	6500	31	1507	940-1160mm	1.35
WT065C LED68S/865 PSU L1500	6500	53	1507	940-1160mm	1.40



	LED24S	LED48S	LED35S	LED68S
峰值电流(A)	5.16	5.56	5.16	6.9
半峰值电流时间 [μs]	47	47	47	58
最大串联数				
断路器 / MCB16A type B [max.]	60	45	60	30
断路器 / MCB10A type B [max.]	37	28	37	18
断路器 / MCB16A type C [max.]	102	76	102	51
断路器 / MCB10A type C [max.]	62	46	62	31





1. The luminaire should be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEC-60364-7-714 regulations.
灯具应由有资格的电工安装，接线应符合IEC-60364-7-714标准或国家标准。
2. Do not switch on the luminaire before installation is fully completed.
操作前请务必切断电源。
3. Before using and when the luminaire is switched on, earthing is required.
灯具使用前，必须先接地。整个使用过程中，也必须确保灯具始终接地。
4. The luminaire should be replaced immediately if any crack or deterioration happens.
若灯具破损，请勿继续使用。
5. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个光源。
6. The corrosive atmosphere or hazardous materials such as sulfur, chlorine, phthalate, etc. must be avoided during the use and storage.
灯具避免在腐蚀性环境或者含有有害物质，例如硫化物，卤化物，邻苯二甲酸酯等环境中存储和使用。



产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
LED灯板/光源	○	○	○	○	○	○
驱动器(板), 铜制及电子零部件	×	○	○	○	○	○
透镜光学部件	○	○	○	○	○	○
外壳及其他零部件	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。						
Applicable to China Only						

用户资料

用户姓名: _____ (先生/女士)
产品名称: _____
产品型号: _____
出售单位及地址: _____
购买日期: 年 月 日
发票号码: _____

PHILIPS

Philips and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

昕诺飞(中国)投资有限公司
中国上海市闵行区田林路888弄9号楼, 邮编: 200233
服务热线: 8008 201 201
4009 201 201

仅限中国大陆地区

昕诺飞灯具产品

质保条款

本公司保证该产品在正常使用及保养下能发挥其优越性能。同时本公司将为持证用户提供一年质保服务(不含光源)。

- 自购买之日起一年内, 凡经本公司确认为正常使用情况下因产品本身质量问题导致的故障及损坏, 您将获得质保服务。
- 此质保服务包括灯具以及灯具包含的附件、辅助装置。
- 消费者申请质保服务时, 须提供本保修证以及有效的购买凭证。
- 以下情况将不能享受质保服务:
 - 无生产日期、涂改生产日期或撕毁掉、调换生产日期贴纸;
 - 产品已经由非本公司授权人员拆卸、改装或修理过;
 - 超过质保有效时限的产品;
 - 正常使用引起的产品老化、磨损、划伤、掉漆等, 不影响产品的正常使用;
 - 非质量问题造成产品外壳严重损坏(包括变形、氧化、腐蚀或有严重的水渍等);
 - 使用不当引起的人为损坏, 如接不当电源、使用不当的配件、不适当之安装、不依照说明书使用、错误使用或疏忽造成的损坏等;
 - 其他因不可抗力因素, 如火灾、地震、高压、酸碱腐蚀、雷击浪涌等造成的损坏。

服务热线: 8008 201 201
4009 201 201

昕诺飞(中国)投资有限公司

仅限中国大陆地区