


Inrush current / 侵入电流



	LED18	LED18 TW1	LED36	LED36 TW1	LED56	LED56 TW1
Max (A)	3.5	3.5	23	23	26.8	26.8
Tref(μ s)	40	40	260	260	320	320
MCB	Max. Nr of products / 最多产品数					
B-10A	146	146	13	13	8	8
B-16A	234	234	23	23	14	14
C-10A	146	146	24	24	14	14
C-16A	234	234	39	39	24	24

1. 仅适用于室内灯具；
2. 接线过程中，切勿通电；
3. 灯具应由有资格的电工安装，接线要符合IEE电气标准或国家标准；
4. 此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具
5. 此灯具避免在腐蚀性环境或者含有有害物质，例如硫化物，卤化物，邻苯二甲酸酯等环境中存储和使用。



用户资料

用户姓名: _____ (先生/女士)
产品名称: _____
产品型号: _____
出售单位及地址: _____
购买日期: 年 月 日
发票号码: _____

PHILIPS

Philips and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

昕诺飞 (中国) 投资有限公司
中国上海市闵行区田林路888弄9号楼, 邮编: 200233
服务热线: 8008 201 201
4009 201 201

仅限中国大陆地区

昕诺飞灯具产品

质保条款

本公司保证该产品在正常使用及保养下能发挥其优越性能。同时本公司将为持证用户提供一年质保服务 (不含光源)。

1. 自购买日起一年内, 凡经本公司确认为正常使用情况下因产品本身质量问题导致的故障及损坏, 您将获得质保服务。
2. 此质保服务包括灯具以及灯具包含的附件、辅助装置。
3. 消费者申请质保服务时, 须提供本保修证以及有效的购买凭证。
4. 以下情况将不能享受质保服务:

- 1) 无生产日期、涂改生产日期或撕毁贴纸; 调换生产日期贴纸;
- 2) 产品已经由非本公司授权人员拆动、改装或修理过;
- 3) 超过原保有效时限的产品;
- 4) 正常使用引起的产品老化、磨损、划伤、掉漆等, 不影响产品的正常使用;
- 5) 非质量问题造成产品外壳严重损坏 (包括变形、氧化、腐蚀或有严重的水渍等);
- 6) 使用不当引起的人为损坏, 如接不当电源、使用不当的配件、不适当之安装、不依照说明书使用、错误使用或疏忽造成的损坏等;
- 7) 其他因不可抗力因素, 如火灾、地震、高压、酸碱腐蚀、雷击浪涌等造成的损坏。

服务热线: 8008 201 201
4009 201 201

昕诺飞 (中国) 投资有限公司

仅限中国大陆地区

产品中有害物质的名称及含量

I2NC: 444100099181

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
LED灯板/光源	○	○	○	○	○	○
驱动器 (板), 铜制及电子零部件	×	○	○	○	○	○
透镜光学部件	○	○	○	○	○	○
外壳及其他零部件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

Applicable to China Only