



SFC luminaire pour auvent/plafond

Cohérence architecturale

Les luminaires DEL SlenderForm de Gardco procurent une gamme complète de solutions DEL pour les désirs et besoins de tous les sites d'éclairage. Défini par sa performance élevée, son concept profilé et élégant ainsi que par sa construction robuste, qu'il soit utilisé sous un auvent extérieur, un plafond extérieur ou dans un garage de stationnement, le luminaire DEL pour auvent SlenderForm transforme un environnement ordinaire en une espace au style raffiné. Son profil mince et sa double bordure distinctive permet au luminaire de compléter tout environnement. La gamme SlenderForm au complet peut être intégrée dans un site pour procurer une allure architecturalement diversifiée tout en étant unifiée.

Avantages

- Procure un éclairage précis pour s'adapter à une foule d'éclairage de sites architecturaux.
- Optique à indice de protection IP66 très efficace protégée des éléments et assurant une performance photométrique optimale.
- Système de gestion thermique pour maximiser la performance et la durée de vie des DEL en rallongeant la durée de vie des composants.
- Opportunités d'économies énergétiques supplémentaires extraordinaires avec l'utilisation de contrôles et de capteurs de mouvement.

SFC/SFCR SlenderForm

Auvent/plafonnier



SFCR luminaire pour auvent/plafond

- Concept architectural élégant complétant l'esthétique de la gamme.
- Plusieurs plages de lumens et flux lumineux jusqu'à 14 696 lm
- Optiques de types 2, 3, 4 et 5 offertes.
- Ailettes du dissipateur en aluminium intégrées sur le dessus du luminaire.


Guide pour commander

Exemple: SFC-DD-5W-48L-700-NW-G2-UNV-MGY


Luminaire		Contrôle		Distribution		Qté de DEL		Courant du pilote	
						48L			
SFC	Luminaire de plafond SlenderForm	-	Luminaire de série	3	Type III	48L	48 DEL	250	250mA
SFCR	Luminaire de plafond SlenderForm (montage encastré) ¹	DD	Fils externes pour gradation 0-10V (contrôles non inclus) ^{2,8}	5W	Type V, distribution large			400	400mA
		MR	Réponse au mouvement ^{3,5,8}	5R	Type V, distribution rectangulaire			550	550mA
				CD	Éclairage direct concentré			700	700mA
								900	900mA ⁵

Couleur de la DEL - génération		Tension		Fini		Options	
				MGY			
NW-G2	Blanc neutre 4000K, IRC de 70 génération 2	120	120V	MGY	Gris moyen	F1	Fusible simple (120, 277, 347V) ^{4,5}
WW-G2	Blanc chaud 3000K, IRC de 70 génération 2	208	208V			F2	Fusible double (208, 240, 277V) ^{4,5}
CW-G2	Blanc froid 5000K, IRC de 70 génération 2	240	240V			F3	Fusible double (208, 240, 480V) ^{4,5} entraînement double canadien
		277	277V				
		347	347V				
		480	480V				
		UNV	120-277V		DL	Lentille diffusante (réduit l'éblouissement, voir le tableau des valeurs de lumen)	
					PCB	Photoélectrique à bouton ^{3,4,5}	
					BX	Écran d'effarouchement d'oiseaux ^{5,6,7}	
					GL	Assemblage de lentille de verre	

Plafonnier/auvent SFC (montage en saillie sur le plafond)



Plafonnier/auvent SFCR (montage encastré au plafond)



© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. L'information retrouvée dans la présente est sujette à changement sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify.

GENLYTE SOLUTIONS
a signify business

Signify North America Corp.
400 Crossing Blvd, Suite 600
Bridgewater, NJ 08807
Téléphone: 800-555-0050

Signify Canada Ltd.
281 Hillmount Road,
Markham, ON, Canada L6C 2S3
Téléphone: 800-668-9008

Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.