



SFC luminaire pour auvent/plafond

Cohérence architecturale

Les luminaires DEL SlenderForm de Gardco procurent une gamme complète de solutions DEL pour les désirs et besoins de tous les sites d'éclairage. Défini par sa performance élevée, son concept profilé et élégant ainsi que par sa construction robuste, qu'il soit utilisé sous un auvent extérieur, un plafond extérieur ou dans un garage de stationnement, le luminaire DEL pour auvent SlenderForm transforme un environnement ordinaire en une espace au style raffiné. Son profil mince et sa double bordure distinctive permet au luminaire de compléter tout environnement. La gamme SlenderForm au complet peut être intégrée dans un site pour procurer une allure architecturalement diversifiée tout en étant unifiée.

Avantages

- Procure un éclairage précis pour s'adapter à une foule d'éclairage de sites architecturaux
- Optique à indice de protection IP66 très efficace protégée des éléments et assurant une performance photométrique optimale
- Système de gestion thermique pour maximiser la performance et la durée de vie des DEL en rallongeant la durée de vie des composants
- Opportunités d'économies énergétiques supplémentaires extraordinaires avec l'utilisation de contrôles et de capteurs de mouvement

SFC/SFCR SlenderForm

Auvent/plafonnier



SFCR luminaire pour auvent/plafond


- Concept architectural élégant complétant l'esthétique de la gamme
- Plusieurs plages de lumens et flux lumineux jusqu'à 14 696 lm
- Optiques de types 2, 3, 4 et 5 offertes
- Ailettes du dissipateur en aluminium intégrées sur le dessus du luminaire

Guide pour commander


exemple : SFC-DD-5W-48L-700-NW-G2-UNV-MGY

Préfixe	Contrôles	Distribution	Qté de DEL	Courant du pilote	Couleur DEL - génération	Tension	Fini	Options
-	-	-	48L	-	-	-	MGY	-
SFC Luminaire pour plafond SlenderForm	- Luminaire de série	3 Type III	48L 48 DEL	250 250mA	NW-G2 Blanc neutre 4000K, IRC 70, génération 2	120 120V 208 208V	MGY Gris moyen	F1 Fusible simple (120, 277, 347V) F2 Fusible double (208, 240, 277V)
SFCR Luminaire pour plafond SlenderForm (montage encastré)	DD Gradation 0-10V (non-inclus) MR Réponse au mouvement	5W Type V, distribution large 5R Type V, distribution rectangulaire CD Éclairage direct concentré	400 400mA 550 550mA 700 700mA 900 900mA (SFC uniquement)	WW-G2 Blanc chaud 3000K, IRC 70, génération 2 CW-G2 Blanc froid 5700K, IRC 70, génération 2	240 240V 277 277V 347 347V 480 480V UNV 120-277V	F3 Fusible double à entraînement double canadien (208, 240, 480V) DL Lentille de diffusion (réduit l'éblouissement) PCB Cellule photoélectrique de type bouton BX Écran contre les oiseaux JB Boîte de jonction pour montage suspendu ^{5,7} GL Assemblage de lentille de verre		

Plafonnier/auvent SFC (montage en saillie sur le plafond)



Plafonnier/auvent SFCR (montage encastré au plafond)



© 2022 Signify Holding. Tous droits réservés. L'information retrouvée dans la présente est sujette à changement sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify.

Signify North America Corporation
400 Crossing Blvd, Suite 600
Bridgewater, NJ 08807
Téléphone 855-486-2216

Signify Canada Ltd.
281 Hillmount Road,
Markham, ON, Canada L6C 2S3
Téléphone 800-668-9008

Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.