

# LIGHTOLIER

par  Signify

Éclairage sur rail

BoldFlood DEL

LWW Projecteur sur rail



## Éclairer généreusement et audacieusement

Obtenez de magnifiques couleurs sans effort et efficacement et créez d'élégants éclairages diffusants et muraux.

### Avantages

BoldFlood fait partie d'une gamme unique vous permettant d'obtenir des performances d'éclairage diffusant et mural sans sacrifier l'efficacité.

- Une des meilleures efficacités selon les statistiques de l'industrie
- Offert en plages de 2000 lm et 4000 lm en plusieurs températures de couleurs et finis s'utilisant avec plusieurs adaptateurs

\*Selon l'intelligence du marché et les comparaisons avec les tests et références internes.



# LWW BoldFlood DEL

## Éclairage diffusant / mural

### Caractéristiques

**Efficacité:** 95-100lm/w (nom.) à 3000K  
**Lumens:** 2000 lm et 4000 lm  
**Puissance (W):** 23-41W  
**IRC:** 90-95 (min.)  
**TCP:** 2700K, 3000K, 3500K et 4000K  
**Tension:** 120V (60Hz)  
**Durée de vie:** 50000 h  
**Homologations:**  
 homologué cULus et certifié ENERGY STAR®  
**Garantie:** 5 ans




Conçu pour les individus recherchant les économies d'énergie tout en préservant un rendement de première qualité et une saturation des couleurs riche à partir d'un projecteur sur rail esthétique. Il est offert en 2000 lm et 4000 lm au meilleur prix par pied de l'industrie et procure la meilleure efficacité. Idéal pour éclairer tout présentoir mural de détail ou procurer un éclairage mural grâce à son éclairage puissant et uniforme.

**Luminaire** Luminaire complet = luminaire + accessoire (en option)

exemple: LWW20930H

Série	Adaptateur	Lumens	IRC/TCP	Fini
<input type="text" value="LWW"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
LWW BoldFlood	- Lightlier H Halo J Juno	20 2000 lm 40 4000 lm	927 IRC 90/2700K 930 IRC 90/3000K 935 IRC 90/3500K 940 IRC 90/4000K	AL Aluminium BK Noir (mat) WH Blanc (mat)

### Dimensions



### Accessoires

Série	Fini
<input type="text"/>	<input type="text"/>
81LV4 Paralume	BK Noir
81VZ4 Écran	WH Blanc
81VZ4 Écran	WH Blanc

Pour plus de dessins et d'information technique, consulter la fiche technique du LWW.



Pour plus d'information sur la garantie limitée standard de 5 ans de Signify, visiter [Signify.com/warranties](http://Signify.com/warranties).

L'information présentée dans ce document ne constitue pas une offre commerciale et ne fait pas partie d'une soumission ou d'un contrat.



© 2019 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.

Signify North America Corporation  
 200 Franklin Square Drive,  
 Somerset, NJ 08873  
 Téléphone 855-486-2216

Signify Canada Ltd.  
 281 Hillmount Road,  
 Markham, ON, Canada L6C 2S3  
 Téléphone 800-668-9008