SportControl

BCS375 220S/840 PSD W29L148 DA35-FR

SportControl, indoor sports luminaire, 127 W, 22000 lm, 4000 K, DALI, Dobbelt asymmetrisk optik 35°, matteret, Hvid

indoor sports luminaire, Stål, Hvid, Traffic white (RAL9016), Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 22000 lm, 127 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Dobbelt asymmetrisk optik 35°, matteret, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, 2 push-in-stik, 5-polet

Produkt data

Generelle oplysninger	
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Service-kode	Ja
Garantiperiode	5 år

Lysteknisk	
Lysstrøm	22.000 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	173 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Lyskildefarve	840 Neutral hvid
Optiktype	Dobbelt asymmetrisk optik 35°, matteret
Armatur til lysstrålespredning	35°
Unified Glare Rating – CEN	19

Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Startstrøm	15 A
Starttid	0,061 ms
Strømforbrug	127 W
Effektfaktor (brøk)	0.97
Tilslutning	2 push-in-stik, 5-polet
Kabel	-
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	8
Velegnet til tilfældigt skift	Nej
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Samlet harmonisk forvrængning	8 %

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade
Lysstyringssystem	DALI
Konstant lysudbytte	Nej

SportControl

DALI-standard	DALI-2™

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Stål
Reflektormateriale	-
Optikmateriale	Polymetylmetakrylat
Optikafskærmning/objektivmateriale	-
Fikseringsmateriale	Stål
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	-
Samlet længde	1.478 mm
Samlet bredde	288 mm
Samlet højde	74 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	74 x 288 x 1478 mm
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Nettovægt (stykke)	10,500 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	-
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +35 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	-10% / +10%
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Standardafvigelse for farvematch (McAdam-ellipse)	SDCM≤4

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 100.000 timer	10 %
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 50000 timer	L95
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 100000 timer	L85

Bæredygtighedsdata

Bæredygtighedsklassificering	Unclassified
Reparationsklasse	Reparationsklasse C – denne lampes driver kan udskiftes af en servicetekniker. Der kræves særlig omhu under demontering og montering, og der kan være behov for specifikke værktøjer. Dele og dokumentation er tilgængelige i en periode.

Produktdata

Ordreproduktnavn	BCS375 220S/840 PSD W29L148 DA35-FR
Det fulde produktnavn	BCS375 220S/840 PSD W29L148 DA35-FR
Full EOC	872016961803900
Ordrekode	910505103775
Materialenr. (12NC)	910505103775
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8720169618039
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8720169618039
Produktseriekode	BPS375 [SportControl LED]

Målskitse



© 2024 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2024, april 17 - registrerede til at ændre