GreenPerform Canopy Mini500 G4

BCP500 G4 LED140/CW PSD S-WB

GreenPerform Canopy Mini500 G4, 96 W, 14079 lm, 6500 K, DALI

Philips GreenPerform Canopy Mini500 Gen4 xứng đáng là thành viên của dòng đèn GreenPerform trứ danh về hiệu suất đáng tin cậy. Đèn LED tiết kiệm năng lượng thuộc thế hệ mới này không những mang lại hiệu quả hệ thống hàng đầu cùng chất lượng bền bỉ dài lâu, mà còn đem đến nhiều lựa chọn linh hoạt về chóa quang học, khả năng kết nối, điều khiển và phương án lắp đặt. Nhờ đó, bạn có thể tạo điều kiện ánh sáng lý tưởng cho mọi không gian, tại mọi thời điểm. Danh mục sản phẩm GreenPerform Canopy cũng sở hữu nhiều loại đèn lý tưởng cho nhu cầu chiếu sáng mái che trong các ứng dụng chiếu sáng thực phẩm. Đối với những khách hàng là chuyên gia, đòi hỏi hệ thống chiếu sáng có khả năng chiếu sáng kết nối và hiệu suất cao, dòng đèn LED chiếu sáng mái che mạnh mẽ, được tối ưu hóa và linh hoạt này là lựa chọn hoàn hảo cho cả ứng dụng chiếu sáng mái che trong nhà và ngoài trời.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Loại nguồn sáng	LED
Thẻ dịch vụ	Có
Thang giá trị	Hiệu suất

Thông tin kỹ thuật về đèn	
Quang thông	14.079 lm
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	6500 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	147 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>80
Màu sắc nguồn sáng	865 ánh sáng ban ngày mát

Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220-240 V
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Dòng khởi động	35,4 A
Mức tiêu thụ điện	96 W
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.95
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	8

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng	DALI
Giao diện điều khiển	DALI

Cơ khí và vỏ đèn

Vật liệu vỏ đèn	Nhôm đúc ADC1 - cấp độ nhôm (EN AC-47100)
Vật liệu chụp quang học	Kính cường lực
Màu vỏ đèn	Trắng
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Trong suốt
Chiều dài tổng thể	335 mm
Chiều rộng tổng thể	335 mm
Chiều cao tổng thể	153 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	153 x 335 x 335 mm
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP65 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK07 [2 J gia cường]
Kiểu chụp quang học	Kính trong suốt
Trọng lượng tịnh (Bộ)	7,290 kg

Phê duyệt và ứng dụng

Ký hiệu tính dễ cháy	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy

Dấu CE	Có
Nhiệt độ môi trường cho phép	-40 đến +50°C

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông	+/-10%
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm đặt hàng	BCP500 G4 LED140/CW PSD S-WB
Tên sản phẩm đầy đủ	BCP500 G4 LED140/CW PSD S-WB
Mã sản phẩm đầy đủ	872016954729200
Mã đơn hàng	911401506642
Số vật liệu (12NC)	911401506642
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8720169547292
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1
EAN/UPC - Vỏ	8720169547292

Bản vẽ kích thước



© 2023 Signify Holding Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tấm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.