GreenPerform Waterproof G3

WT198X LED60S/840 WIA L1500

GreenPerform Waterproof G3, 45 W, 6000 lm, 4000 K, InterAct Pro

GreenPerform Su Geçirmez G3, zorlu uygulamalar için mükemmel bir seçimdir. Yalnızca mükemmel optik performans sağlamakla kalmaz, aynı zamanda önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar. Ayrıca Interact gibi IoT yazılımlarıyla sorunsuz bir şekilde çalıştığı için özelleştirme, kolaylık ve veriye dayalı fikir seçenekleri de sunar.

Güvenlik ve uyarılar

- UV ışıması malzemeye zamanla zarar vererek su geçirmez sızdırmazlığının ve IP65 sınıfının kaybedilmesine neden olur.
- Aydınlatma armatürünü doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı yerlere kurmayın.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Işık kaynağı motoru türü	LED
Service etiketi	Evet
Değer merdiveni	Performans

Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	6.000 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	133 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
Işık kaynağı rengi	840 nötr beyaz
Etkili projeksiyon alanı	0,1212 m²

Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Kalkış Akımı	19 A
Güç Tüketimi	45 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.95
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	24
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet
Kontrol arayüzü	InterAct Pro

GreenPerform Waterproof G3

Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Muhafaza Rengi	Gri
Optik kapak kaplaması	Buzlu
Toplam uzunluk	1.515 mm
Genel genişlik	80 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [6 J]
Optik kapak tipi	Akrilik çanak/buzlu kapak
Net Ağırlık (Parça Başı)	1,690 kg

Onay ve Uygulama	
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
CE işareti	Evet

Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	(0.3742,0.3698) SDCM<3
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	WT198X LED60S/840 WIA L1500
Tam ürün adı	WT198X LED60S/840 WIA L1500
Sipariş kodu	911401550281
Malzeme No. (12NC)	911401550281
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	9

Boyutlu çizim



© 2023 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.