

# IS:LLABI\_VA SPOTLED 2000LM

Read and understand these instructions before installing luminaire (fixture).

This luminaire is intended for installation in accordance with the National Electrical Code and local regulations. To assure full compliance with local codes and regulations, check with your local electrical inspector before installation. To prevent electrical shock, turn off electricity at fuse box before proceeding. Allow fixture to cool before handling. **Retain these instructions for maintenance reference.**

**INSTRUCTIONS FOR INSTALLING AND OPERATING LLAB1\_VA SERIES TRACK  
LED LUMINAIRE. FOR USE WITH LIGHTOLIER LYTESPAN TRACK SYSTEMS ONLY.**

- Compatible with ceiling, wall and suspended mounted track.
  - Compatible with Monopoint and Multipoint. Sold separately.
  - Compatible with certain types of dimmers. See specification sheet LLAB1\_VA for compatible dimmers.
  - Compatible with AL4HC hex cell louver, ADF4 series, and AF4 series lenses, 23SNT6 Snoot; when used with Accessory holder 8595. Sold separately.
- Note: Using color lens will project color light on ceiling.
- Not compatible with extension wands, pipe clamp, slope ceiling adapter.
  - Not compatible with Pro-Spec track
  - CAUTION: HOT SURFACE. Keep away from curtains and any other combustible materials.
  - CAUTION: Turn power off and allow fixture to cool before handling.
  - CAUTION: No consumer serviceable parts. Contact factory if service is required.
  - CAUTION: For use in dry locations only.




FIG. 1

## INSTRUCTIONS FOR ATTACHING LUMINAIRE TO TRACK.

### 1. Turn off power to TRACK.

#### A. ADAPTER: (BASIC TRACK), FIG.4

1. Insert the ADAPTER into the TRACK. LOCKING LEVER must be on the same side of track as Bead (FIG.1)
2. Rotate fixture ADAPTER 90° with the help of the BALLAST HOUSING until LOCKING LEVER snaps and locks in place (FIG.2)
3. To remove, depress LOCKING LEVER, then rotate ADAPTER 90° counterclockwise with the help of the BALLAST HOUSING (FIG.2)

#### B. ADAPTER: (ADVENT TRACK), FIG.5

##### TO POWER ON UPPER CIRCUIT:

1. Raise BRASS CONTACT to high position by pulling CONTACT as high as stop permits (See FIG.3)
2. Follow instructions above for installing into track.

##### TO POWER ON LOWER CIRCUIT:

1. Ensure CONTACTS are at the same level. Push down BRASS contact if needed.
2. Follow instructions above for installing into track.




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4  
BASIC TRACK






FIG. 5  
ADVENT TRACK

# IS:LLABI\_VA SPOTLED 2000LM

**CAUTION:**


INSTALLING HOLDER  
LINE-UP SPRINGS OF HOLDER  
WITH OPEN CHANNELS AND PUSH  
ACCESSORY HOLDER UNTIL SPRINGS  
SNAP INTO PLACE.

DO NOT INSTALL HOLDER SPRINGS  
IN HEAT SINK CHANNEL WITHOUT  
GROOVE. HOLDER SPRINGS NEED  
TO SNAP INTO GROOVES.



ROTATE IN DIRECTIONS SHOWN.  
HORIZONTAL AND VERTICAL  
ROTATION HAVE MECHANICAL STOPS.  
DO NOT FORCE PAST STOPS.

## ACCESSORY HOLDER 8595 COMPATIBILITY USE




# IS:LLABI\_VA SPOTLED 2000LM

Veillez prendre connaissance des directives avant de procéder à l'installation du luminaire.

Pour éviter les chocs électriques, couper le courant au panneau électrique avant de commencer. Pour assurer un bon fonctionnement sécuritaire, ce luminaire doit être mis à terre. Consulter un inspecteur en électricité pour s'assurer que tout est conforme aux exigences du Code national de l'électricité ou le Code canadien de l'électricité (si applicable) et règlement locaux en vigueur avant de procéder à l'installation. **Conserver ces directives à titre de références.**

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET OPERATIONS DES LUMINAIRES A DEL SUR RAIL DE LA SERIE LLAB1\_VA. UTILISATION AVEC LES SYTEMES DE RAILS LYTESPAN DE LIGHTOLIER SEULEMENT.

- Compatible avec le rail installé au plafond, sur mur ou suspendu.
- Compatible avec le multipoint.
- Compatible avec certain gradateurs. Consulter la fiche de spécification LLAB1\_VA pour connaître les gradateurs compatibles
- Compatible avec le parapluie à cellules hexagonales AL4HC, aux lentilles de la série ADF4 et AF4, ainsi que le coupe-flux 23SNT6 lorsqu'utilisés avec le boîtier d'accessoire 8595. Vendu séparément.
- Non compatible avec la tige de rallonge, le collier de serrage et l'adaptateur de plafond en pente
- Non compatible avec le système de rail pro-spec.
- MISE EN GARDE: SURFACES CHAUDES. S'assurer de tenir éloigné des rideaux et autres matériaux combustibles.
- MISE EN GARDE: couper l'alimentation et laisser refroidir le luminaire avant manipulation.
- MISE EN GARDE: le client ne peut se procurer de pièces pour le service. Contacter l'usine pour tout service requis
- MISE EN GARDE: n'utiliser que dans des endroits secs.



### DIRECTIVE POUR RATTACHER LE LUMINAIRE AU RAIL.

#### 1. Couper l'alimentation se rendant au rail.

##### A. ADAPTATEUR (RAIL BASIC) vig.4

1. Insérer l'adaptateur dans le rail. Le levier de verrouillage doit être de même côté que la nervure du rail. (vig.1)
2. A l'aide du boîtier de ballast, faire pivoter l'adaptateur de 90 (degré sign) jusqu'à ce que le levier de verrouillage s'enclenche et se verrouille en position. (vig.2)
3. Pour retirer: peser sur le levier de verrouillage et à l'aide du boîtier du ballast pivoter l'adaptateur de 90(degrees) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.(vig.2)





##### B. ADAPTATEUR (RAIL ADVENT) vig.5

#### Pour alimenter le circuit supérieur:

1. Soulever le contact de laiton jusqu'à la position supérieure en tyrant le contact vers le haut jusqu'à ce qu'il s'arrête complètement. (voir vig.3)
2. Suivre les étapes ci-dessus pour installer dans le rail.

#### Pour alimenter le circuit inférieur:

1. Assurer que les contacts soient au même niveau. Pousser le contact de laiton si nécessaire.
2. Suivre les étapes ci-dessus pour installer dans le rail.




© 2018 Signify Holding. Tous droits réservés. Ce document contient de l'information relative au portefeuille de produits de Signify, information qui peut faire l'objet de modifications. Aucune déclaration ou garantie quant à l'exactitude ou l'exhaustivité de l'information contenue dans ce document n'est donnée et toute responsabilité quant à toute mesure prise sur la foi de celle-ci est déclinée. L'information présentée dans ce document ne doit pas être considérée comme une offre commerciale et ne fait pas partie d'aucun devis ni contrat. Toutes les marques de commerce appartiennent à Signify Holding ou à leur propriétaire respectif.

www.lightolier.com

# IS:LLABI\_VA SPOTLED 2000LM

## MISE EN GARDE:

Installation du porte accessoires  
Aligner les ressorts du porte accessoires avec les sillons et pousser le porte accessoires jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.



Tourner comme illustre. La rotation horizontale et verticale ont des arrêts mécaniques. Ne pas forcer une fois le cran d'arrêt atteint.

## LES COMPATIBILITÉS DU PORTE ACCESSOIRES 8595

