Essential SmartBright G5 LED Floodlight

BVP150 LED30/CW PSU 30W SWB G3 GM

Essential SmartBright G5 LED Floodlight, 3000 lm, 30 W, 865 soğuk gün ışığı, 110°, Güvenlik sınıfı I, Montaj ayağı

Essential SmartBright G5 LED Projektör, genel dış mekan uygulamalarına uygun, sağlam döküm alüminyum muhafazaya sahip yeni haleftir. Hafif, sağlam döküm alüminyum muhafazası ve korozyona dayanıklı kaplamasıyla genel dış mekan uygulamaları için uygundur. Ayrıca önceki nesle göre daha yüksek verimle daha fazla enerji tasarrufu sağlar.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Sürücü	-
Tertibat dahildir	Evet
Işık kaynağı motoru türü	LED
Değer merdiveni	Değer
Garanti süresi	2 yıl

Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	3.000 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	100 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Işık kaynağı sayısı	1
Işık kaynağının ışın açısı	110 °
Işık kaynağı rengi	865 soğuk gün ışığı
Optik sistem türü	Geniş ışın
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	110°
Etkili projeksiyon alanı	0,02 m²

Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Kalkış Akımı	3 A
Ani akım süresi	0,03 ms
Güç Tüketimi	30 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Bağlantı	Boştaki kablo uçları/teller
Kablo	Fişsiz 0,7 m uzunluğunda kablo
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	72
Rastgele anahtara uygun	Hayır

Essential SmartBright G5 LED Floodlight

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Kontrol arayüzü	-
Maksimum dim seviyesi	Yok

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Dökme alüminyum
Reflektör malzemesi	Polikarbon
Optik sistem malzemesi	Cam
Optik kapak malzemesi	Cam
Muhafaza Rengi	Siyah
Montaj cihazı	Montaj ayağı
Optik kapak kaplaması	Şeffaf
Toplam uzunluk	193 mm
Genel genişlik	156 mm
Genel yükseklik	26 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	26 x 156 x 193 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]
Optik kapak tipi	Temperlenmiş cam
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,460 kg

Onay ve Uygulama

Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
CE işareti	Hayır
ENEC işareti	-
Fotobiyolojik risk	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Fotobiyolojik risk teknik özelliği	0,2 m
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 - +50 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	(0.31, 0.34) SDCM≤6
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BVP150 LED30/CW PSU 30W SWB G3 GM
Tam ürün adı	BVP150 LED30/CW PSU 30W SWB G3 GM
Tam ürün kodu	872016952236799
Sipariş kodu	52236799
Malzeme No. (12NC)	911401833286
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169522367
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	24
EAN/UPC - Kutu	8720169522602

Boyutlu çizim



© 2024 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com
2024, Ocak 12 - Bilgi değişimi