Projecteur solaire Essential Smartbright

BVC080 LED40/765 Solar Pro

Kit de bricolage d'éclairage par projecteur solaire avec batterie au lithium ferro phosphate intégrée au luminaire, télécommande et accessoires d'installation inclus. Construction en plastique ABS IP 65 pour la robustesse et la longévité. Disponible en 600, 900 et 1500 lumens

Mises en garde et sécurité

• Ce produit comprend des batteries rechargeables qui doivent être correctement chargées à l'énergie solaire avant utilisation.

Données du produit

Informations générales	
Ballast/pilote inclus	Oui
Échelle de valeur	Valeur

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	4 000 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	150 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	70

Fonctionnement et électricité	
Type de piles	LiFePO4
Capacité de la batterie (ampère-heure)	28.5 Ah
Tension de la batterie	3.2 V
Cycles de charge et décharge de la batterie	1000
Type de panneau	Monocristallin
Tension du panneau	5 V
Intensité de crête du panneau	30 W
Type de connexion au réseau	Hors réseau

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Possibilités de configuration	Non configurable
Profil de gradation solaire	Pre-configured

Mécanique et boîtier	
Couleur du boîtier	Gris
Longueur totale	365 mm
Largeur totale	288 mm
Hauteur totale	60 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	60 x 288 x 365 mm
Matériaux	Styrène-butadiène-acrylonitrile
Emplacement de la batterie	In built
Code d'indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Type de cache optique/de lentille	Verre

Projecteur solaire Essential Smartbright

Poids net (pièce)	4,930 kg
Approbation et application	
Plage de température ambiante	0 °C à 50 °C
Données du produit	
Nom du produit de la commande	BVC080 LED40/765 Solar Pro
Nom de produit complet	BVC080 LED40/765 Solar Pro
Full EOC	872016975063099

Code de commande	911401881302
Code 12NC	911401881302
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8720169750630
Conditionnement par carton	2
EAN/UPC - Boîte	8720169750692

Schéma dimensionnel



© 2024 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.