HID-Ballast Berdaya Tinggi untuk lampu SON/MH

BSN 1000L 302I

Kandungan balast elektromagnetik (HID standar), dari konstruksi tembaga/besi, untuk penggunaan dalam kombinasi dengan ignitor eksternal, untuk lampu HID

Product data

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	230 V
Frekuensi Garis	50 Hz
Frekuensi Input	50 Hz

Pengkabelan	
Tipe Konektor	Sekrup

Mekanis dan Housing	
Berat Bersih (Bagian)	8,700 kg

Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda Persetujuan	Penandaan CE Sertifikat CCC

Data Produk	
Nama produk pesanan	BSN 1000L 302I
Nama lengkap produk	BSN 1000L 302I
Kode produk lengkap	697480505005500
Kode urutan	913710106742
No. Material (12NC)	913710106742
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	6974805050055
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1
EAN/UPC - Kantung	6974805050062

HID-Ballast Berdaya Tinggi untuk lampu SON/MH

Dimensional drawing



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 1000L 302I	7 mm	102,0 mm	183 mm	134,5 mm	117,0 mm

© 2023 Signify Holding Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Semua merek dagang dimiliki oleh Signify Holding atau pemiliknya masing-masing.