Focusline Microprojection

14531 360W G5.3 82V 1CT

Kwartshalogeen-capsulelampen met lage spanning.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5.3
Gebruiksstand	S90 [Staand ±90° of lampvoet omlaag (BDH)]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	75 hr

Gegevens lichttechniek	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3300 K
Kleurweergave-index (CRI)	100

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	360 W
Spanning (nom.)	82 V

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampmateriaal	Kwarts-UV Open
Nettogewicht (per stuk)	0,009 kg

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	14531 360W G5.3 82V 1CT
Volledige productnaam	14531 360W G5.3 82V 1CT
Full EOC	871150042463130
Bestelcode	8711500424631
Materiaalnr. (12NC)	924041528894
Lokale code	14531EYB
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500424631
Numerator - Dozen per buitendoos	24
EAN/UPC - Case	8711500424648

Wijziging van gegevens voorbehouden

Focusline Microprojection

Maatschets



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
14531 360W G5.3 82V 1CT	11,5 mm	30,8 mm	32 mm	31,8 mm	1,65 mm	1,50 mm	1,47 mm	57 mm

© 2025 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.