PHILIPS

Lighting

MASTER TL5 High Output Secura

G A↑G

MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40

TL5 High Output Secura lyskilden (rørdiameter 16 mm) har en speciel belægning, der beskytter lysstofrørets glas og andre komponenter for at undgå frigivelsen af metaller, hvis lysstofrøret skulle gå i stykker. Nem identifikation i kontrolsituationer på grund af den blå ring i den ene ende. Produktet kan bruges alle steder, hvor knust glas kan forstyrre arbejde og udgøre en sikkerhedsrisiko for personer og produkter, f.eks. i fødevareindustrien. Lyskilden overholder HACCP-regulativerne og understøtter HACCP-certificering.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G5
Lysstrømsmålingsreference	Sphere

Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT of 4000K]
Lysstrøm	6.550 lm
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,38
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,38
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	82 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80

Drift og el	
Strømforbrug	80,0 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,530 A

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T5
Nettovægt (stykke)	132,000 g

MASTER TL5 High Output Secura

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,2 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	80 kWh
EPREL registreringsnummer	423573

Produktdata	
Ordreproduktnavn	MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40
Det fulde produktnavn	MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40
Full EOC	871150095235655

Beskrivelse af lokal kode	2051002013
Ordrekode	927929684018
Materialenr. (12NC)	927929684018
Lokal ordrekode	2051002013
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500952356
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	40
EAN/UPC – kasse	8711500952363

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40

MASTER TL5 High Output Secura

Levetid



Life expectancy diagram - 3 hour cycle



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40

Life expectancy diagram - 12 hour cycle

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.