Espectáculo msr

MSR Gold™ 1500 FastFit 1CT/4

Todas las lámparas terminan extinguiéndose, pero cuando esto ocurre en una MSR Gold™ FastFit de una terminación, se puede cambiar en pocos segundos gracias a su base de lámpara y portalámpara de diseño especial. Esta lámpara proporciona una alta intensidad de haz de luz pura y blanca para que un rendimiento de iluminación óptimo, mientras que las tapas doradas proporcionan una protección térmica superior y previenen los fallos prematuros. La tecnología P3 permite el uso en cualquier posición y a temperaturas más altas, lo que extiende todavía más la vida útil de la lámpara y la uniformidad de una potencia lumínica de alta calidad. Asimismo, como el diseño de FastFit se aplica a las lámparas halógenas Philips, es posible cambiar una tecnología de lámpara por otra de forma rápida y sencilla. Philips MSR Gold^{TM} 1200 FastFit puede funcionar con un intervalo de niveles de vatios de lámparas entre 800W y 1400W.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	PGJX50
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	750 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Flujo luminoso	119.550 lm
Coordenada X de cromacidad (Nom)	323
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	333
Temperatura de color correlacionada (nom.)	6000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	80 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
Longitud de arco O (nom.)	6,3 mm

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	1.500 W
Corriente de lámpara (nom.)	15,3 A

Espectáculo msr

Controles y regulación	
Regulable	Sí

Mecánicos y de carcasa	
Peso neto (pieza)	0,131 kg

Aprobación y aplicación	
Marca CE	Sí

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MSR Gold 1500 FastFit 1CT/4
Nombre completo del producto	MSR Gold™ 1500 FastFit 1CT/4
Full EOC	871829122134000
Código de pedido	22134000
Código 12NC	928107305115
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718291221340
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Embalaje con código EAN/UPC	8718291221357

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 1500 FastFit 1CT/4	28 mm	6,3 mm	64 mm	66 mm	65 mm	128 mm	50 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 1500 FastFit 1CT/4

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Abril 14 - Datos sujetos a cambios