PHILIPS

MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12

928151709230

Найбільш надійне рішення для дорожнього освітлення

Натрієва лампа високого тиску з прозорою трубчастою зовнішньою колбою, високою світловіддачею та тривалим терміном надійної експлуатації

Попередження та безпека

- Модуль регулювання має забезпечувати захист після завершення терміну експлуатації (IEC 60662, IEC 62035)
- Украй малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа розбилася, провітріть приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.

Загальна інформація

Розташування виводів	E40
Робоче положення	УНІВЕРСАЛЬНЕ [Будь-яке або універсальне (U)]
Еталон вимірювання потоку	Sphere
Термін служби до 50% відмов (ном.)	29 000 година (-н)

Світлотехнічні

Код кольору	220 [CCT of 2000K]
Світловий потік	10 600 lm
Координата хроматичності X (номінальна)	0,535
Координата хроматичності Y (номінальна)	0,42
Корельована колірна температура (ном.)	2000 K
Світловіддача (номінальна) (ном.)	105 lm/W
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	-
Довжина дуги O (ном.)	47 mm

Експлуатаційні й електричні

Споживана потужність	101,0 W
Напруга (ном.)	100 V

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Так

Механічні деталі й корпус

Обробка лампи	Прозорий
Форма лампи	T46
Вага нетто (шт.)	0,128 kg

Затвердження й застосування

Клас енергоефективності	F
Вміст ртуті (макс.)	16,3 mg
Вміст ртуті (ном.)	16,3 mg
Споживання енергії кВт/1000 год	101 kWh
Реєстраційний номер EPREL	473389
Знак CE	Так

Дані про виріб

Назва замовленого виробу	MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12
Повна назва виробу	MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12
Повний код виробу	871150019230115
Код замовлення	928151709230
Номер матеріалу (12NC)	928151709230
Чисельник — кількість в упаковці	1
EAN/UPC - продукт/упаковка	8711500192301
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	12
EAN/UPC - корпус	8711500192745

Розміри



Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12	48 mm	47 mm	132 mm	210 mm

Дані можуть бути змінені

Фотометричні дані



Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12

Термін служби



LDLE_SON-TPIA_0002-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12

© 2023 Signify Holding. Усі права захищено. Інформація, що міститься в цьому документі, може бути змінена без попереднього повідомлення. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.