

**LIGHTOLIER**  
par  Signify

Éclairage direct

LyteProfile DEL

P3R/P3S Rond et carré



## Votre boîte à outils d'éclairage a encore pris de l'expansion

Voici davantage de bonnes solutions

L'éclairage direct, mural et d'accentuation à ouverture de 3 po LyteProfile

Vos décisions dans les projets d'éclairage deviennent plus faciles. Nous avons agrandi la gamme d'options rondes et carrées de 3 po LyteProfile afin que vous puissiez obtenir un éclairage constant et une installation facile dans les projets simples ou complexes. Profitez d'un guichet unique avec la fiabilité et la qualité de la gamme LyteProfile. Vous ne pouvez jamais avoir trop de bonnes solutions.

Tous les luminaires offrent:

- Conception pour les plafonds présentant des défis et une faible profondeur du plénum\*
- Flux lumineux de 500 à 1 500 lumens
- Quatre différentes options de températures de couleur
- Gradation vers une couleur plus chaude en option
- Système en deux pièces prêt à l'emploi et facile à installer


\* Versions pour plafond non isolé de 4,5 po de profondeur et versions pour plafond isolé de 3,5 po de profondeur.




interact  
ready.

# P3R/P3S LyteProfile DEL


Encastrés ronds et carrés à ouverture de 3 po




Éclairage direct rond et mural avec lentille



Éclairage d'accentuation ajustable rond



Éclairage direct carré et mural avec lentille




Éclairage d'accentuation ajustable carré

## Caractéristiques


**Ouverture:** 3 po ronde/carrée **IRC:** 90 (min)  
**Efficacité:** jusqu'à 100 lm/w **TCP:** 2700-4000K  
**Lumens:** 500-1500 **Gradation:** 0-10V, ELV  
**Puissance:** 7-20W **Durée de vie:** 56000 h (L70)  
**Tension:** 120-277V, 347V **Garantie:** 5 ans  
(50/60 Hz)

## Style rond



Éclairage mural avec lentille, direct et d'accentuation ajustable  
Tous illustrés avec réflecteur Comfort Clear et bordure polie

## Style carré



Éclairage mural avec lentille, direct et d'accentuation ajustable  
Tous illustrés avec réflecteur Comfort Clear et bordure polie

## Finis



Spéculaire incolore



Comfort clear



Comfort clear diffus




Blanc



Noir



Visitez [Signify.com/warranties](https://www.signify.com/warranties) pour plus d'information sur la garantie de série de 5 ans limitée de Signify.



Installation sans outil à l'aide de la **technologie de branchement rapide** modulaire

Pour tous les autres dessins et information technique, consulter les fiches techniques P3R et P3S.

L'information présentée dans ce document ne constitue pas une offre commerciale et ne fait pas partie d'une soumission ou d'un contrat.



© 2020 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.

Signify North America Corporation  
200 Franklin Carré Drive,  
Somerset, NJ 08873  
Téléphone 855-486-2216

Signify Canada Ltd.  
281 Hillmount Road,  
Markham, ON, Canada L6C 2S3  
Téléphone 800-668-9008