CorePro LED-kerter og -kroner i glas

CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 t, Glas

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 t, Glas, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	20.000
Lighting Technology	LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Garantiperiode	2 år

Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	300 °
Lysstrøm	470 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	109,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	4,3 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	35 mA
Wattforbrugsækvivalent	40 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.5
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	55 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

CorePro LED-kerter og -kroner i glas

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	P45
Nettovægt (stykke)	0,014 kg

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Energiforbrug kWh/1000 t.	5 kWh
EPREL registreringsnummer	387386
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C

Anvendelsesbetingelser	
Kan det bruges i lukkede armaturer?	No

Trådløs teknologi	Ikke relevant

Produktdata	
Ordreproduktnavn	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG
Det fulde produktnavn	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG
Full EOC	871951434722900
Beskrivelse af lokal kode	2057815097
Ordrekode	929001345792
Materialenr. (12NC)	929001345792
Lokal ordrekode	2057815097
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8719514347229
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514347236

Målskitse



Product	D	C
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	45 mm	78 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG



General uniform lighting - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG

CorePro LED-kerter og -kroner i glas

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.