Tira LED Corepro

CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M

Una familia completa que es brillante, delgada, segura y confiable. Elige el que mejor se adapte a cada proyecto, desde 4 paquetes de lúmenes/potencias en vatios y 4 CCT, y disfruta de una instalación sencilla con un diseño delgado

Datos del producto

Información general	
Controlador incluido	No
Lighting Technology	LED
Período de garantía	3 años

Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	1,600 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	130.00 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	80
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	24 V
Consumo de energía de CLO inicial	52 W
Consumo de energía de CLO inicial	0 W
Consumo de energía	52 W
Factor de potencia (fracción)	1
Cable	Cable de 0,3 m sin enchufe
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	-
Clase de protección IEC	Clase de seguridad III

Controles y atenuación	
Regulable	Sí
Interfaz de control	depende del controlador (1 a 10 V, DALI...)
Salida lumínica constante	No
Nivel de regulación máximo	10 % (depende del regulador de intensidad, ELV)

Mecánica y carcasa	
Material del reflector	-
Longitud total	5,000 mm
Ancho total	8 mm
Altura total	1.3 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	1 x 8 x 5000 mm
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK00 [Sin protección]
Peso neto (pieza)	0.100 kg

Aprobación y aplicación	
Clase de eficacia energética	E
Número de registro de EPREL	620725
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 ºC, duración de 30 s
Marca CE	Sí

Tira LED Corepro

Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	(0.3818, 0.3797) 5SDCM
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)	
Vida útil media L70B50	35,000 hora(s)

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M
Nombre del producto completo	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M
Full EOC	871951434428000
Código del pedido	929002696102
N.° de material (12NC)	929002696102
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8719514344280
Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	8719514344297

Plano de dimensiones

Datos fotométricos



General uniform lighting - CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M



Light Distribution Diagram - CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Abril 16 - Datos sujetos a cambios