PHILIPS

Lighting



RoadFlair 路燈系列，時尚優越超越預期

RoadFlair 路燈

飛利浦 RoadFlair 路燈系列產品專為城市主要道路而設計，這是一款令人振奮的新產品，旨在讓您的街道超乎想像，這種道路照明產品來自有競爭力的價格並且為城市帶來最高的節能效益和最佳的每瓦流明效率 。飛利浦 RoadFlair 帶來能源效率，改善城市的可持續發展動力，並在城市環境中大幅降低成本。 正確的道路燈具加上正確的照明應用將為您的市政當局創造最佳的環境，使當地社區受益，並促進旅遊和商業活動

优点

- 高流明功效，每瓦 120 至 140 流明 - 遠高於目前可用的解決方案
- 高流明值光效，每瓦 120 至 140 流明 – 遠高於目前市售的解決方案
- 高流明功效，每瓦 120 至 140 流明 - 遠高於目前可用的解決方案
- 獨特的功能設計外觀平滑，重量輕，設計精良的燈具
- 獨一無二的功能設計，時尚大方、輕盈與設計風格鮮明的燈具
- 獨特的功能設計外觀平滑，重量輕，設計精良的燈具
- 可控制和調光，更可兼容飛利浦最新道路照明智能互聯解決方案 CityTouch Flex 系统連接應用，標準戶外調光通訊協議
- 控制與調光功能，一切就緒，支援 CityTouch 連接應用程式、7-腳位的 Nema 插槽和標準室外調光協定標準
- 可控制和調光，更可兼容飛利浦最新道路照明智能互聯解決方案 CityTouch Flex 系统連接應用，標準戶外調光通訊協議
- 物超所值
- 物超所值，在專屬的市場區隔中堪稱最具競爭力的產品，是改造、升級實例分析的最佳首選
- 物超所值
- 同類級 LED 照明技術中堪稱最佳極品，價格極具競爭力，睥睨群雄。
- 由於具備服務標記，促使各款燈具主打獨有特色的 QR 式辨識系統附有維護性、安裝和備品資訊


特点

- 卓越的散熱技術工作溫度-40 至 50℃
- 優異的熱能管理運轉溫度 -40 至 50C
- 卓越的散熱技術
- 透明和耐候型 PC 光學透鏡
- 曝露在外的光學裝置 - 透明及耐候等級的聚碳酸酯樹脂光學裝置
- 工作溫度-40 至 50℃
- 多種光學透鏡 滿足所有道路和街道照明應用要求
- 多種光學裝置選擇，符合所有道路與街道照明應用場合的需求
- 透明和耐候型 PC 光學透鏡
- 輕量化外殼設計
- 輕質外罩設計
- 多種光學透鏡
- 提供 3000K，40000K，5000K 和 5700K 色溫可供選擇
- 目前開放 3000K、40000K、5000K 和 5700K CCT 選項
- 滿足所有道路和街道照明應用要求
- 10kV 或 15kV 突波保護裝置
- 輕量化外殼設計
- 提供 3000K，40000K，5000K 和 5700K 色溫可供選擇


应用


- 人行道
- 人行道
- 人行道
- 公路
- 高速公路
- 公路
- 住宅區道路
- 住宅區道路
- 住宅區道路
- 交流道
- 交替進行
- 交流道


二维绘图



二维绘图







产品详细



BRP393 back

一般資訊	
內附驅動器	是
光源可更換	無
照明技術	
光學罩類型	聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置
演色性指數 (CRI)	>70
側入標準傾斜角	-
柱頂標準傾斜角	-
機械與外罩	
外罩色彩	灰色
認證與應用	
CE 標誌	CE 標誌
易燃性標誌	用於安裝於通常易燃的表面
機械衝擊保護規範	IK08
防水防塵規範 (IP)	IP66

照明技術

Order Code	Full Product Name	光源色彩	相關色彩溫度 (規範)	光通量
911401861398	BRP390 LED81/NW 57W 220-240V DM	740 中性白光	4000 K	8,123 lm
911401861498	BRP390 LED74/NW 52W 220-240V DM	740 中性白光	4000 K	7,498 lm
911401861598	BRP390 LED68/NW 48W 220-240V DM	740 中性白光	4000 K	6,874 lm
911401861698	BRP390 LED62/NW 46W 220-240V DM	740 中性白光	4000 K	6,249 lm
911401861798	BRP390 LED56/NW 41W 220-240V DM	740 中性白光	4000 K	5,624 lm
911401861898	BRP390 LED50/NW 36W 220-240V DM	740 中性白光	4000 K	4,999 lm
911401861998	BRP391 LED112/NW 80W 220-240V DM PSR	740 中性白光	4000 K	11,201 lm
911401862098	BRP391 LED105/NW 75W 220-240V DM PSR	740 中性白光	4000 K	10,579 lm
911401862198	BRP391 LED100/NW 70W 220-240V DM PSR	740 中性白光	4000 K	9,957 lm
911401862298	BRP391 LED93/NW 67W 220-240V DM PSR	740 中性白光	4000 K	9,334 lm
911401862398	BRP391 LED87/NW 63W 220-240V DM PSR	740 中性白光	4000 K	8,712 lm
911401865198	BRP390 LED76/WW 57W 220-240V DM	730 暖白光	3000 K	7,615 lm
911401865398	BRP390 LED64/WW 48W 220-240V DM	730 暖白光	3000 K	6,444 lm
911401865598	BRP390 LED52/WW 41W 220-240V DM	730 暖白光	3000 K	5,272 lm
911401865698	BRP390 LED46/WW 36W 220-240V DM	730 暖白光	3000 K	4,687 lm
911401865798	BRP391 LED105/WW 80W 220-240V DM PSR	730 暖白光	3000 K	10,501 lm
911401862498	BRP392 LED224/NW 158W 220-240V DM PSR	740 中性白光	4000 K	22,495 lm
911401862598	BRP392 LED212/NW 150W 220-240V DM PSR	740 中性白光	4000 K	21,246 lm
911401862698	BRP392 LED200/NW 138W 220-240V DM PSR	740 中性白光	4000 K	19,914 lm
911401862798	BRP392 LED186/NW 130W 220-240V DM PSR	740 中性白光	4000 K	18,669 lm
911401862898	BRP392 LED174/NW 121W 220-240V DM PSR	740 中性白光	4000 K	17,425 lm
911401862998	BRP392 LED161/NW 113W 220-240V DM PSR	740 中性白光	4000 K	16,179 lm
911401863098	BRP392 LED150/NW 104W 220-240V DM PSR	740 中性白光	4000 K	14,935 lm
911401863198	BRP392 LED136/NW 96W 220-240V DM PSR	740 中性白光	4000 K	13,690 lm
911401863298	BRP392 LED124/NW 88W 220-240V DM PSR	740 中性白光	4000 K	12,446 lm
911401863398	BRP393 LED323/NW 225W 220-240V DM PSR	740 中性白光	4000 K	32,360 lm
911401863698	BRP393 LED286/NW 200W 220-240V DM PSR	740 中性白光	4000 K	28,626 lm
911401863898	BRP393 LED261/NW 183W 220-240V DM PSR	740 中性白光	4000 K	26,136 lm
911401864098	BRP393 LED236/NW 166W 220-240V DM PSR	740 中性白光	4000 K	23,647 lm
911401866298	BRP392 LED210/WW 158W 220-240V DM PSR	730 暖白光	3000 K	21,089 lm
911401866398	BRP392 LED200/WW 150W 220-240V DM PSR	730 暖白光	3000 K	19,918 lm
911401866698	BRP392 LED163/WW 121W 220-240V DM PSR	730 暖白光	3000 K	16,336 lm
911401866798	BRP392 LED151/WW 113W 220-240V DM PSR	730 暖白光	3000 K	15,168 lm
911401867098	BRP392 LED116/WW 88W 220-240V DM PSR	730 暖白光	3000 K	11,668 lm
911401867898	BRP393 LED221/WW 166W 220-240V DM PSR	730 暖白光	3000 K	22,169 lm
911401864198	BRP394 LED449/NW 316W 220-240V DM PSR	740 中性白光	4000 K	44,991 lm
911401864698	BRP394 LED385/NW 268W 220-240V DM PSR	740 中性白光	4000 K	38,583 lm

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401861398	BRP390 LED81/NW 57W 220-240V DM	57 W
911401861498	BRP390 LED74/NW 52W 220-240V DM	52 W
911401861598	BRP390 LED68/NW 48W 220-240V DM	48 W
911401861698	BRP390 LED62/NW 46W 220-240V DM	46 W
911401861798	BRP390 LED56/NW 41W 220-240V DM	41 W
911401861898	BRP390 LED50/NW 36W 220-240V DM	36 W
911401861998	BRP391 LED112/NW 80W 220-240V DM PSR	80 W
911401862098	BRP391 LED105/NW 75W 220-240V DM PSR	75 W
911401862198	BRP391 LED100/NW 70W 220-240V DM PSR	70 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401862298	BRP391 LED93/NW 67W 220-240V DM PSR	67 W
911401862398	BRP391 LED87/NW 63W 220-240V DM PSR	63 W
911401865198	BRP390 LED76/WW 57W 220-240V DM	57 W
911401865398	BRP390 LED64/WW 48W 220-240V DM	48 W
911401865598	BRP390 LED52/WW 41W 220-240V DM	41 W
911401865698	BRP390 LED46/WW 36W 220-240V DM	36 W
911401865798	BRP391 LED105/WW 80W 220-240V DM PSR	80 W
911401862498	BRP392 LED224/NW 158W 220-240V DM PSR	158 W
911401862598	BRP392 LED212/NW 150W 220-240V DM PSR	150 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401862698	BRP392 LED200/NW 138W 220-240V DM PSR	138 W
911401862798	BRP392 LED186/NW 130W 220-240V DM PSR	130 W
911401862898	BRP392 LED174/NW 121W 220-240V DM PSR	121 W
911401862998	BRP392 LED161/NW 113W 220-240V DM PSR	113 W
911401863098	BRP392 LED150/NW 104W 220-240V DM PSR	104 W
911401863198	BRP392 LED136/NW 96W 220-240V DM PSR	96 W
911401863298	BRP392 LED124/NW 88W 220-240V DM PSR	88 W
911401863398	BRP393 LED323/NW 225W 220-240V DM PSR	225 W
911401863698	BRP393 LED286/NW 200W 220-240V DM PSR	200 W
911401863898	BRP393 LED261/NW 183W 220-240V DM PSR	183 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401864098	BRP393 LED236/NW 166W 220-240V DM PSR	166 W
911401866298	BRP392 LED210/WW 158W 220-240V DM PSR	158 W
911401866398	BRP392 LED200/WW 150W 220-240V DM PSR	150 W
911401866698	BRP392 LED163/WW 121W 220-240V DM PSR	121 W
911401866798	BRP392 LED151/WW 113W 220-240V DM PSR	113 W
911401867098	BRP392 LED116/WW 88W 220-240V DM PSR	88 W
911401867898	BRP393 LED221/WW 166W 220-240V DM PSR	166 W
911401864198	BRP394 LED449/NW 316W 220-240V DM PSR	316 W
911401864698	BRP394 LED385/NW 268W 220-240V DM PSR	268 W

控制與調光

Order Code	Full Product Name	可調光
911401861398	BRP390 LED81/NW 57W 220-240V DM	否
911401861498	BRP390 LED74/NW 52W 220-240V DM	否
911401861598	BRP390 LED68/NW 48W 220-240V DM	否
911401861698	BRP390 LED62/NW 46W 220-240V DM	否
911401861798	BRP390 LED56/NW 41W 220-240V DM	否
911401861898	BRP390 LED50/NW 36W 220-240V DM	否
911401861998	BRP391 LED112/NW 80W 220-240V DM PSR	是
911401862098	BRP391 LED105/NW 75W 220-240V DM PSR	是
911401862198	BRP391 LED100/NW 70W 220-240V DM PSR	是
911401862298	BRP391 LED93/NW 67W 220-240V DM PSR	是
911401862398	BRP391 LED87/NW 63W 220-240V DM PSR	是
911401865198	BRP390 LED76/WW 57W 220-240V DM	否
911401865398	BRP390 LED64/WW 48W 220-240V DM	否
911401865598	BRP390 LED52/WW 41W 220-240V DM	否
911401865698	BRP390 LED46/WW 36W 220-240V DM	否
911401865798	BRP391 LED105/WW 80W 220-240V DM PSR	是
911401862498	BRP392 LED224/NW 158W 220-240V DM PSR	是
911401862598	BRP392 LED212/NW 150W 220-240V DM PSR	是
911401862698	BRP392 LED200/NW 138W 220-240V DM PSR	是

Order Code	Full Product Name	可調光
911401862798	BRP392 LED186/NW 130W 220-240V DM PSR	是
911401862898	BRP392 LED174/NW 121W 220-240V DM PSR	是
911401862998	BRP392 LED161/NW 113W 220-240V DM PSR	是
911401863098	BRP392 LED150/NW 104W 220-240V DM PSR	是
911401863198	BRP392 LED136/NW 96W 220-240V DM PSR	是
911401863298	BRP392 LED124/NW 88W 220-240V DM PSR	是
911401863398	BRP393 LED323/NW 225W 220-240V DM PSR	是
911401863698	BRP393 LED286/NW 200W 220-240V DM PSR	是
911401863898	BRP393 LED261/NW 183W 220-240V DM PSR	是
911401864098	BRP393 LED236/NW 166W 220-240V DM PSR	是
911401866298	BRP392 LED210/WW 158W 220-240V DM PSR	是
911401866398	BRP392 LED200/WW 150W 220-240V DM PSR	是
911401866698	BRP392 LED163/WW 121W 220-240V DM PSR	是
911401866798	BRP392 LED151/WW 113W 220-240V DM PSR	是
911401867098	BRP392 LED116/WW 88W 220-240V DM PSR	是
911401867898	BRP393 LED221/WW 166W 220-240V DM PSR	是
911401864198	BRP394 LED449/NW 316W 220-240V DM PSR	是
911401864698	BRP394 LED385/NW 268W 220-240V DM PSR	是

應用條件

Order Code	Full Product Name	最高調光等級
911401861398	BRP390 LED81/NW 57W 220-240V DM	-
911401861498	BRP390 LED74/NW 52W 220-240V DM	-
911401861598	BRP390 LED68/NW 48W 220-240V DM	-
911401861698	BRP390 LED62/NW 46W 220-240V DM	-
911401861798	BRP390 LED56/NW 41W 220-240V DM	-
911401861898	BRP390 LED50/NW 36W 220-240V DM	-
911401861998	BRP391 LED112/NW 80W 220-240V DM PSR	10%
911401862098	BRP391 LED105/NW 75W 220-240V DM PSR	10%
911401862198	BRP391 LED100/NW 70W 220-240V DM PSR	10%
911401862298	BRP391 LED93/NW 67W 220-240V DM PSR	10%
911401862398	BRP391 LED87/NW 63W 220-240V DM PSR	10%
911401865198	BRP390 LED76/WW 57W 220-240V DM	-
911401865398	BRP390 LED64/WW 48W 220-240V DM	-
911401865598	BRP390 LED52/WW 41W 220-240V DM	-

Order Code	Full Product Name	最高調光等級
911401865698	BRP390 LED46/WW 36W 220-240V DM	-
911401865798	BRP391 LED105/WW 80W 220-240V DM PSR	10%
911401862498	BRP392 LED224/NW 158W 220-240V DM PSR	10%
911401862598	BRP392 LED212/NW 150W 220-240V DM PSR	10%
911401862698	BRP392 LED200/NW 138W 220-240V DM PSR	10%
911401862798	BRP392 LED186/NW 130W 220-240V DM PSR	10%
911401862898	BRP392 LED174/NW 121W 220-240V DM PSR	10%
911401862998	BRP392 LED161/NW 113W 220-240V DM PSR	10%
911401863098	BRP392 LED150/NW 104W 220-240V DM PSR	10%
911401863198	BRP392 LED136/NW 96W 220-240V DM PSR	10%
911401863298	BRP392 LED124/NW 88W 220-240V DM PSR	10%
911401863398	BRP393 LED323/NW 225W 220-240V DM PSR	10%
911401863698	BRP393 LED286/NW 200W 220-240V DM PSR	10%
911401863898	BRP393 LED261/NW 183W 220-240V DM PSR	10%

RoadFlair 路燈

Order Code	Full Product Name	最高調光等級
911401864098	BRP393 LED236/NW 166W 220-240V DM PSR	10%
911401866298	BRP392 LED210/WW 158W 220-240V DM PSR	10%
911401866398	BRP392 LED200/WW 150W 220-240V DM PSR	10%
911401866698	BRP392 LED163/WW 121W 220-240V DM PSR	10%
911401866798	BRP392 LED151/WW 113W 220-240V DM PSR	10%

Order Code	Full Product Name	最高調光等級
911401867098	BRP392 LED116/WW 88W 220-240V DM PSR	10%
911401867898	BRP393 LED221/WW 166W 220-240V DM PSR	10%
911401864198	BRP394 LED449/NW 316W 220-240V DM PSR	10%
911401864698	BRP394 LED385/NW 268W 220-240V DM PSR	10%

© 2023 Signify Holding 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。 除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。 其他所有商標均為 Signify Holding 或個別擁有人所有財產。

www.lighting.philips.com
2023, 六月 12 - 要更改的数据主题