


INSTALLATION INSTRUCTIONS

Surface DuaLED 2x4

PAGE 1 OF 2

CAUTION: THE INSTALLATION AND SERVICING OF THIS PRODUCT SHOULD BE PERFORMED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN OR SERVICE PERSONNEL

ATTENTION : L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN DE CE PRODUIT DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR UN ÉLECTRICIEN OU UN MEMBRE DU PERSONNEL QUALIFIÉ.



GROUNDING DETAIL

- GROUNDING CONDUCTOR (IF INSULATED) TO BE STRIPPED MIN. 1".
- INSERT END OF WIRE INTO SMALL HOLE.
- WRAP COUNTERCLOCKWISE AS ILLUSTRATED.
- TIGHTEN SCREW.

- 1) UNPACK UNIT. INSPECT FOR DAMAGE
- 2) REMOVE LENSES. SQUEEZE THE SIDES TO REMOVE
- 3) REMOVE WIREWAY COVER. PULL SIDES OF COVER AWAY FROM CENTER TO REMOVE AND REMOVE KNOCKOUT.
- 4) MOUNT UNIT THROUGH 4 MOUNTING HOLES WITH SUPPORT SCREWS PROVIDED BY OTHERS OVER JUNCTION BOX. VERIFY UNIT IS SECURELY ATTACHED
- 5) BRING POWER LEADS THROUGH KNOCKOUT AND MAKE YOUR WIRING CONNECTIONS. MAKE A GROUND CONNECTION AT GROUNDING LOCATION. SEE GROUND DETAIL
- 6) REPLACE WIREWAY COVER AND LENSES.

CAUTION: Electrical luminaires are designed for permanent installation in ordinary (Non-Hazardous) locations in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes. Do not use in areas of limited ventilation or in high ambient enclosures. The lamp and luminaire operate at high temperatures, contact with combustible materials can cause fire and personal contact can cause severe burns.

ATTENTION: Ce luminaire a été conçu pour une installation permanente dans un emplacement régulier (non dangereux) et en conformité avec le Code électrique canadien et codes locaux applicables. Ne jamais installer dans un endroit où la ventilation est limitée ou dans des boîtiers où la température ambiante est très élevée. La lampe et le luminaire fonctionnent à des températures élevées, un contact avec des matériaux combustibles peut engendrer un incendie et un contact corporel peut causer de sévères brûlures.

Day-Brite
CFI

Signify North America Corporation
200 Franklin Square Drive
Somerset, NJ 08873, USA
Phone: 855-486-2216
www.day-brite.com

Signify Canada Ltd./Signify Canada Ltée.
281 Hillmount Road
Markham ON, Canada L6C 2S3
Phone: 800-668-9008
www.cfi-lighting.com


443580047771
AUGUST, 2018

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Surface DuaLED 2x4

PAGE 2 OF 2

CAUTION: THE INSTALLATION AND SERVICING OF THIS PRODUCT SHOULD BE PERFORMED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN OR SERVICE PERSONNEL
ATTENTION : L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN DE CE PRODUIT DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR UN ÉLECTRICIEN OU UN MEMBRE DU PERSONNEL QUALIFIÉ.



CAUTION: Electrical luminaires are designed for permanent installation in ordinary (Non-Hazardous) locations in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes. Do not use in areas of limited ventilation or in high ambient enclosures. The lamp and luminaire operate at high temperatures, contact with combustible materials can cause fire and personal contact can cause severe burns.

ATTENTION: Ce luminaire a été conçu pour une installation permanente dans un emplacement régulier (non dangereux) et en conformité avec le Code électrique canadien et codes locaux applicables. Ne jamais installer dans un endroit où la ventilation est limitée ou dans des boîtiers où la température ambiante est très élevée. La lampe et le luminaire fonctionnent à des températures élevées, un contact avec des matériaux combustibles peut engendrer un incendie et un contact corporel peut causer de sévères brûlures.

Day-Brite
CFI

Signify North America Corporation
200 Franklin Square Drive
Somerset, NJ 08873, USA
Phone: 855-486-2216
www.day-brite.com

Signify Canada Ltd./Signify Canada Ltée.
281 Hillmount Road
Markham ON, Canada L6C 2S3
Phone: 800-668-9008
www.cfi-lighting.com

443580047771
AUGUST, 2018