# Produkt beskrivelse

## MASTERColour CDM-TP

Rørformet (TP=Tubular Protected) utladningslampe med stabil farve gjennom levetiden og utstrålende lys

### Fordeler

- Høy lampe-effektivitet resulterer i lave driftskostnader
- Lang levetid sammenligned med gløde- og halogenlamper
- Relativt liten varme-avgivelse øker komforten for kunder og betjening
- Alle typer har UV-blokkering for å redusere risikoen for bleking

### Funksjoner

- Varm (3000K) eller hvit (4200K) farge
- Fargegjengivelse: god (3000K: R<sub>a</sub>>80) til ypperlig (4200K: R<sub>a</sub>>90
- Høy stråleintensitet mulig takket være det lille aksialt monterte utladningsrøret
- Dobbel UV-blokkerende kvarts hylser og ytterkolbe av herdet glass
- Universell brennstilling

### Søknad

- Butikker og butikkvinduer, kontorer og offentlige bygninger
- Dekorativt utendørs: flombelysning og gågater

### Warnings and safety

- Det kan brukes elektronisk eller elektromagnetisk kontrollutstyr på lampene
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

# MASTERColour CDM-TP

## Versions

LPPR CDM-TP PG12-2

## Målskisse




| Product | D (max) | O | L (min) | L (max) | L | C (max) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTERC CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12 | 32,00 mm | 7 mm | 89 mm | 93 mm | 91 mm | 149 mm |

© 2025 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.