Den enklaste övergången till ett behagligt vitt ljus

MASTER CityWhite CDO-ET

Keramisk metallhalogenlampa med opaliserad äggformad yttre glob som används utomhus och ger ett behagligt vitt ljus

Fördelar

- Varmvit färgåtergivning ger komfort och säkerhet
- Enkel uppgradering från SON till vitt ljus utan högre kostnad
- Flexibla ljusnivåer och lägre energiförbrukning är möjligt med dimring

Funktioner

- Vitt ljus med hög kvalitet
- Direkt installation i efterhand på HPS-installationer (SON/NAV) för uppgradering från gult till vitt ljus
- "Plus"-konceptet har hög verkningsgrad, och ger ett starkt ljusflöde och förbättrat bibehållet ljusflöde
- Bra färgåtergivning och harmonisk varmvit färgtemperatur
- Reglerbara

Användning

- Förskönande och funktionell belysning för stadskärnor, köpcentrum, promenadområden, bostadsområden, vägbelysning och strålkastarbelysning

MASTER CityWhite CDO-ET

Varning och Säkerhet

- Används endast i fullständigt sluten armatur, även under testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen måste klara av att rymma varma lampkomponenter om lampan går sönder
- Lamporna kan använda elektroniskt eller elektromagnetiskt driftdon
- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC61167, IEC 62035)
- Varm återtändning kan ta upp till 15 minuter, därför rekommenderas T15-tändare
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Måttskiss



Product	D (max)	C (max)
MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40	76 mm	186 mm
MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40	91 mm	227 mm
MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27	71 mm	156 mm
MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27	71 mm	156 mm

Allmän information	
Driftposition	UNIVERSAL
Ljusteknik	
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,447
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,4
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2800 K
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Belagt glas

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Sockel
928154708835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27	E27
928155008835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27	E27

Order Code	Full Product Name	Sockel
928154808835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40	E40
928154908835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40	E40

Ljusteknik

MASTER CityWhite CDO-ET

Order Code	Full Product Name	Färgåtergivningsindex	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde
928154708835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27	84	99 lm/W	7 030 lm
928155008835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27	82	99 lm/W	5 100 lm

Order Code	Full Product Name	Färgåtergivningsindex	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde
928154808835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40	87	99 lm/W	9 400 lm
928154908835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40	85	108 lm/W	15 400 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Spänning (nom)	Strömförbrukning
928154708835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27	83 V	71,0 W
928155008835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27	78 V	51,5 W

Order Code	Full Product Name	Spänning (nom)	Strömförbrukning
928154808835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40	90 V	95,0 W
928154908835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40	89 V	143,0 W

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Lampform
928154708835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27	B70
928155008835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27	B70

Order Code	Full Product Name	Lampform
928154808835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40	B75
928154908835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40	BD90

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim	Kvicksilverinnehåll (Hg) (max)	Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)
928154708835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27	71 kWh	7,8 mg	7,8 mg
928155008835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27	52 kWh	5,4 mg	5,4 mg
928154808835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40	95 kWh	12 mg	11,6 mg
928154908835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40	143 kWh	15,8 mg	15,8 mg

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim	Kvicksilverinnehåll (Hg) (max)	Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)



MASTER CityWhite CDO-ET









© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.