

FlexBlend – Ofislerde LED aydınlatmanın potansiyelini ortaya çıkarır

FlexBlend Gömme

Ofis sahipleri ve aydınlatma işlerinden sorumlu personel, kurallara ve yönetmeliklere uyan, yüksek kaliteli ancak enerji verimliliğine sahip aydınlatma arayışında. Bu ihtiyaçları karşılamak için tasarlanan Philips FlexBlend, çekici bir yatırım getirisiyle birlikte ofise uyumlu aydınlatma sunarak bina sahiplerinin aydınlatma işlerini tam anlamıyla optimize etmesini sağlıyor. Üstelik FlexBlend, açık ofis ve toplantı odaları gibi çeşitli ofis alanlarının yanı sıra farklı tavanlara da kolayca uygulanmasıyla gerekli esnekliği sunuyor. Karmaşık teknolojiler hızla değişirken, ideal aydınlatma çözümünün de çalışmaların optimize edilmesine yardımcı olarak yeniliklere ve ilerideki gelişmelere uyum sağlamaya hazır olması bekleniyor. Bu nedenle Philips FlexBlend, Actilume gibi kontrollere bağlanmaya veya Philips SpaceWise aydınlatma sistemiyle kullanıma hazırdır. Ayrıca daha fazla zekaya sahip armatür sunan ve ortamı hakkında değerli bilgiler toplamasını sağlayan Interact Office gibi yazılım tabanlı aydınlatma sistemlerine de bağlanabilir.

Faydaları

- Yüksek kalitede, ofise uyumlu aydınlatma
- Farklı üç çıkış penceresi seçeneği
- Hızlı yatırım amortismanı
- Uygulama esnekliği
- Ölçeklenebilir ve kontroller ile aydınlatma sistemlerine bağlanmaya hazır

FlexBlend Gömme

Özellikler

- Tam ofis uyumlu (UGR <19)
- Homojen ve eşdüzeyli ışık efekti
- Çeşitli boyutlar, yerel seçenekler
- Çeşitli montaj seçenekleri
- Entegre sensörler
- Philips ActiLume ve SpaceWise sistemleriyle birleştirilebilir
- Interact Office gibi yazılım tabanlı aydınlatma sistemlerine bağlanmaya hazır durumda

Uygulama


- Ofisler
- Eğitim
- Sağlık
- Bankalar

Versions



FlexBlend RC340B W30L120 U4

Boyutlu çizim



FlexBlend Gömme

ÜRÜN BİLGİLERİ



FlexBlend_RC340B_W30L120_U4_DPP

FlexBlend Gömme

Genel Bilgiler	
Tertibat dahildir	Evet
Yerleşik kontrol	SNS210 sensörlü yükseltilebilir sensör yuvası
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Ürün ailesi kodu	RC340B

Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık kaynağının ışın açısı	120 °
Renk oluşturma dizini (CRI)	≥90
Optik sistem türü	Geniş ışın
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri	1
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,4

Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz

Sıcaklık	
Ortam sıcaklığı aralığı	+10 - +40 °C

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet

Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Rengi	Beyaz

Onay ve Uygulama	
CE işareti	Evet
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
ENEC işareti	ENEC işareti
Alev alma işareti	Normalde yanıcı yüzeylere montaj için
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Işık akısı toleransı	+/-10%

Uygulama Koşulları	
Maksimum dim seviyesi	1%
Rastgele anahtara uygun	Hayır

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı
70822800	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4	3000 K	93,5 lm/W	3.600 lm
70823500	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4	3000 K	93,5 lm/W	3.600 lm
70824200	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC PCS U4	3000 K	136 lm/W	3.600 lm
70825900	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC PCS U4	3000 K	136 lm/W	3.600 lm
70826600	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC MLO U4	4000 K	97,5 lm/W	3.600 lm
70827300	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC MLO U4	4000 K	97,5 lm/W	3.600 lm
70828000	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	4000 K	141 lm/W	3.600 lm
70829700	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	4000 K	141 lm/W	3.600 lm
70831000	RC340B LED42S/940 SRD W30L120 VPC PCS U4	4000 K	140 lm/W	4.200 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
70822800	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4	38,5 W
70823500	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4	38,5 W
70824200	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC PCS U4	26,5 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
70825900	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC PCS U4	26,5 W
70826600	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC MLO U4	37 W
70827300	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC MLO U4	37 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
70828000	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	25,5 W
70829700	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	25,5 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
70831000	RC340B LED42S/940 SRD W30L120 VPC PCS U4	30 W

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Ateşleme teli testi	Girişime Karşı Koruma Sınıfı
70822800	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn.	IP20
70823500	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn.	IP20
70824200	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC PCS U4	Sıcaklık 850 °C, süre 30 sn.	IP20/54
70825900	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC PCS U4	Sıcaklık 850 °C, süre 30 sn.	IP20/54
70826600	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC MLO U4	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn.	IP20

Order Code	Full Product Name	Ateşleme teli testi	Girişime Karşı Koruma Sınıfı
70827300	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC MLO U4	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn.	IP20
70828000	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	Sıcaklık 850 °C, süre 30 sn.	IP54
70829700	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	Sıcaklık 850 °C, süre 30 sn.	IP54
70831000	RC340B LED42S/940 SRD W30L120 VPC PCS U4	Sıcaklık 850 °C, süre 30 sn.	IP54

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
70822800	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4	0.43,0.39
70823500	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4	0.43,0.39
70824200	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC PCS U4	0.43,0.39
70825900	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC PCS U4	0.43,0.39
70826600	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC MLO U4	0.38,0.37

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
70827300	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC MLO U4	0.38,0.37
70828000	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	0.38,0.37
70829700	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	0.38,0.37
70831000	RC340B LED42S/940 SRD W30L120 VPC PCS U4	0.38,0.37

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925868912

Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925868915

Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925868917

FlexBlend Gömme

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925868910

Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925868914

Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925868911

Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925868913

Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925868916

Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925868919

© 2023 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Tüm ticari markalar Signify Holding'e veya ilgili sahiplerine aittir.