



# Zapuštěné svítidlo TrueLine

## RC530Z EP WH SET ( 2PCS)

RC530Z | TrueLine ACC, Bílá

Architekti potřebují osvětlovací řešení, které odpovídá interiérové architektuře prostoru, který vylepšují. Chtějí světelnou linii s elegantními proporcemi a vysokou úroveň světla, která nabízí maximální designovou svobodu. Philips TrueLine je flexibilní lineární svítidlo pro vnitřní kancelářské použití, které nabízí vynikající kvalitu s příslibem budoucích vylepšení. Zadavatelé potřebují svítidla, která šetří energii a zároveň poskytují správnou úroveň světla. Zapuštěné svítidlo TrueLine splňuje oba tyto požadavky. Zapuštěné svítidlo TrueLine splňuje nejen požadavky specifikace WELL Building Standard v oblasti osvětlení, ale díky hodnocení UGR < 19 také všechny normy pro kancelářské prostory. Svítidlo TrueLine se také dodává v závěsné a přisazené verzi. Všechna svítidla v této řadě jsou k dispozici v různých délkách, tvarech, barvách a světelných výkonech. To nabízí maximální flexibilitu designu a neomezené možnosti. Svítidla TrueLine jsou také udržitelná, na budoucnost připravenou volbou s vysokou účinností až 174 lm/W a možností rozšíření o bezdrátovou konektivitu a ovládání.

### Varování a bezpečnost

- Výrobek má stupeň krytí IPX0, a není tedy chráněn proti vniknutí vody. Proto důrazně doporučujeme zkontrolovat prostředí, ve kterém má být svítidlo nainstalováno.
- Jestliže tento pokyn nedodržíte a do svítidel pronikne voda, společnost Philips/Signify nemůže v případě závady zaručit bezpečnost a na výrobek se rovněž přestane vztahovat záruka.

### Údaje o produktu

Obecné informace	Hodnotový žebříček	Specifikace
Servisní štítek	Ano	

## Zapuštěné svítidlo TrueLine

### Provozní a elektrické

Vstupní napětí	- V
Frekvence sítě	0 Hz
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I

### Mechanické a materiály

Celková délka	45 mm
Celková šířka	75 mm
Celková výška	78 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	78 x 75 x 45 mm
Materiál	Ocel
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Ochrana proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]
Barva příslušenství	Bílá
Úhel	-
Celková hmotnost (kus)	0,085 kg

### Certifikace a použití

Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano

### Označení a balení

Objednávací název produktu	RC530Z EP WH SET ( 2PCS)
Celý název výrobku	RC530Z EP WH SET ( 2PCS)
Full EOC	871869687480699
Kód objednávky	87480699
Číslo materiálu (12NC)	910403219703
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696874806
Číslování SAP – balení v krabici	20
Pouzdro – EAN/UPC	8718696871317
Kód produktové řady	RC530Z [TrueLine ACC]

