Litet lysrör

TL-Mini Enkelfärg

Denna TL-miniljuskälla (rördiameter 16 mm) är en ljuskälla med små mått, vilket gör det möjligt att minimera systemen och den ger möjlighet till drift med lågvolts likström. Den är utmärkt för användningsområden där utrymmet är begränsat men där färgåtergivning och effektivitet inte är de viktigaste faktorerna, t ex. orienteringspunkter, skyltbelysning och nödbelysning.

Fördelar

- Skapa stämning med varmvitt och kallvitt dagsljus

Funktioner

- Lysrör på 16 mm i diameter med måttlig färgåtergivning

Användning

- Perfekt för användningsområden där utrymmet är begränsat och färgåtergivning inte är viktigt
- Orienteringsbelysning
- Nödbelysning

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

TL-Mini Enkelfärg

Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm
TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	135,9 mm	143,0 mm	140,6 mm	150,1 mm
TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm
TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Allmän information	
Sockel	G5
Ljusteknik	
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,38
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,38
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	T5
Användning och godkännande	
Kvicksilverinnehåll (Hg) (max)	2,5 mg
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	4,4 mg

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Färgåtergivningsindex	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde
928000003340	TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX	58	35 lm/W	130 lm
928000503340	TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX	59	43 lm/W	260 lm
928001003318	TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX	59	51 lm/W	380 lm
928001503340	TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX	59	71 lm/W	835 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Spänning (nom)	Strömförbrukning
928000003340	TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX	0,170 A	29 V	4,5 W
928000503340	TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX	0,160 A	42 V	6,0 W

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Spänning (nom)	Strömförbrukning
928001003318	TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX	0,145 A	56 V	7,1 W
928001503340	TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX	0,170 A	90 V	13,1 W

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim
928000003340	TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX	5 kWh
928000503340	TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX	6 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim
928001003318	TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX	8 kWh
928001503340	TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX	14 kWh

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.