SmartBright Solar Flood Light

VVP080 MCCT
Mounting instruction

IP66 | 500 lm/W Max Eff. | IEC 60598 | Max 50°C Min 0°C

Type Number	Flux	CCT	Battery type	Battery parameter	PV parameter	Remote type	Remote distance	Weight	Working temperature	-P
VVP080 LED130MCCT Solar 2Y (CN)	1200lm	3000K 4000K 6500K	LiFePO4	3.2V/45Ah	8Wp/5V	infrared	48m	2.09kg	0~35°C	0.024B
VVP080 LED130MCCT Solar 2Y (EN)										
VVP080 LED130MCCT Solar 2Y (CN)	2400lm			6.4V/45Ah	15Wp/5V			3.09kg		0.042B
VVP080 LED130MCCT Solar 2Y (EN)										
VVP080 LED130MCCT Solar 2Y (CN)	3600lm			9.6V/45Ah	23Wp/14V			5.23kg		0.067B
VVP080 LED130MCCT Solar 2Y (EN)										
VVP080 LED130MCCT Solar 2Y (CN)	4800lm			12.8V/45Ah	30Wp/18V					
VVP080 LED130MCCT Solar 2Y (EN)										

lumen output based on CCT 6500K/400K



| | | | | | | | | | |