



ST770Z | StyliD Evo Compact Accessory

Właściciele sieci handlowych coraz częściej wolą wprowadzać niewielkie modernizacje sklepów, porzucając pełną przebudowę co 8–10 lat. Jednocześnie muszą zachować dotychczasową jakość oświetlenia, elastyczność w integrowaniu elementów architektury oraz efekty świetlne zdolne przyciągnąć uwagę klientów. Ponadto potrzebują przyszłościowych rozwiązań, które umożliwią budowanie konfiguracji optymalnych dla różnych towarów. Oprawy StyliD emitują wysokiej jakości światło w postaci mocnej i nasyconej wiązki przy doskonałej skuteczności świetlnej. To doskonały, energooszczędny produkt dla wymagających operatorów współczesnych placówek detalicznych. W celu dalszego wydłużenia okresu eksploatacji wyposażenia komora optyczna OptiShield pomaga w stałym zachowaniu doskonałego wyglądu i czystości produktu. Oprawy StyliD zapewniają spójność koncepcji sklepu dzięki obsłudze szerokiego zakresu zastosowań związanych z oświetleniem, od niskich poziomów oświetlenia w małych placówkach do oświetlenia na wysoko umieszczonym suficie, w przypadku którego wymagany jest bardzo duży strumień świetlny.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Wszystkie dane fotometryczne są obliczane bez opcjonalnej szyby przedniej. W przypadku używania takiej szyby należy zmniejszyć wartość strumienia świetlnego o 3,5%
- Komponenty optyczne można czyścić wyłącznie sprężonym powietrzem. Dotykane lampy LED i odbłyśnika jest zabronione. W miejscach do przygotowywania żywności i obszarach o wysokim poziomie zapylenia zdecydowanie doradzamy zastosowanie opcjonalnej szyby przedniej, gdyż można ją czyścić (suchą) ściereczką z mikrofibry.
- Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy wyłączyć produkt i poczekać, aż wystygnie
- Produkt musi zostać zainstalowany poza zasięgiem ręki. Manipulować gorącym produktem można wyłącznie po włożeniu rękawicy ochronnej.

Informacje ogólne

Tier	Specyfikacja
------	--------------

Dane techniczne oświetlenia

Typ optyki	Średni rozsył światła
------------	-----------------------

Mechanika i korpus

Materiał optyki	poliwęglan
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Całkowita wysokość	54 mm
Całkowita średnica	75 mm
Materiał	-
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2] standardowa]
Kolor akcesorium	-
Waga netto (szt.)	0,100 kg

Certyfikaty i zastosowania

Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	ST770Z SFR MB FG
Pełna nazwa produktu	ST770Z SFR MB FG
Full EOC	871869996067400
Kod zamówienia	96067400
Materiał Nr (12NC)	910500465871
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718699960674
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8718699960674
Rodzina produktów	ST770Z [StyliD Evo Compact Accessory]

Powiązane Dokumenty

Dokumenty i Certyfikaty	Nazwa dokumentu	Pobierz
Installation Instructions	Mounting instructions StyliD Evo Compact accessory-INI.pdf	Pobierz 

