



StyliD Evo

ST770Z SFR MB FG

ST770Z | StyliD Evo Compact Accessory

Завдяки лінійці StyliD Evo роздрібні продавці можуть насолоджуватися чудовою якістю світла та найкращою на ринку енергоефективністю оптики PerfectAccent із серією гнучких сучасних прожекторів. Прожектори StyliD Evo легко переналаштувати через швидке й легке оновлення оптики, яке не потребує інструментів. Вони також підходять у разі частої зміни планування магазинів, оскільки прожектор StyliD Evo можна легко переустановити на шинопровід або магістраль Maxos Fusion. Охоплюючи широкий спектр застосування освітлення, від низького рівня освітлення в зручних форматах до монтажу у високу стелю, де потрібна дуже висока світловіддача, прожектори StyliD забезпечують безперервність для кожної концепції роздрібної торгівлі. StyliD Evo можна монтувати на шинопровід 3C або DALI (ST770T, ST780T), на моделі Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X) або в стелю (напіввбудована модель ST770B). Усі прожектори StyliD Evo з відбивачами PerfectAccent сертифіковані як вироби замкнутого циклу; вони пропонують численні системні інтеграції та варіанти регулювання яскравості, включно з дротовими та бездротовими моделями. Для подовження терміну зберігання та кращого візуального представлення їжі, зменшення харчових відходів і збільшення продажів доступні схеми світлодіодного освітлення для свіжих продуктів. Перегляньте каталог Fashion and Food, щоб дізнатися більше про лінійки PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost і Champagne.

Попередження та безпека

- Усі фотометричні дані обчислюються без додаткового переднього скла. Світловий потік слід зменшити на 3,5 % у разі використання переднього скла
- Очищення оптики потрібно проводити лише стисненим повітрям. Заборонено торкатися світлодіода або відбивача. Для зон приготування їжі та місць із високим рівнем пилу настійно рекомендується використовувати додаткове переднє скло, оскільки його можна очистити (сухою) тканиною з мікрофібри.
- Під час обслуговування виріб необхідно вимкнути та охолодити
- Виріб необхідно встановлювати в недоступному місці. Працювати з гарячим світильником можна лише в захисних рукавичках

Дані про продукцію

Загальна інформація	
Сходи вартості	Специфікація
Світлотехнічні	
Тип оптичного пристрою	Середній промінь
Механічні деталі й корпус	
Матеріал оптичного пристрою	Полікарбонат
Покриття кришки об'єктива	Прозорий
Загальна висота	54 mm
Загальний діаметр	75 mm
Матеріал	-
Код захисту від механічного впливу	IK02 [0,2 Дж стандарт]
Колір аксесуарів	-
Вага нетто (шт.)	0,100 kg
Затвердження й застосування	
Знак CE	Так

Відповідає стандартам європейської директиви		Так
RoHS		
Дані про виріб		
Назва замовленого виробу	ST770Z SFR MB FG	
Повна назва виробу	ST770Z SFR MB FG	
Повний код виробу	871869996067400	
Код замовлення	910500465871	
Номер матеріалу (12NC)	910500465871	
Чисельник — кількість в упаковці	1	
EAN/UPC - продукт/упаковка	8718699960674	
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	1	
EAN/UPC - корпус	8718699960674	
Код сімейства продуктів	ST770Z [StyliD Evo Compact Accessory]	

