



# StyliD Evo

## ST780Z SFR LED39S NB FG

### ST780Z | StyliD Evo Performance Accessory

Avec la gamme StyliD Evo, les détaillants peuvent profiter d'une qualité de lumière supérieure et de l'efficacité énergétique de pointe des optiques PerfectAccent avec toute une gamme de projecteurs polyvalents et évolutifs. Les systèmes StyliD Evo peuvent être reconfigurés facilement et rapidement avec des mises à niveau optiques sans aucun outil. Ils facilitent également les changements fréquents d'agencement de magasin, car le projecteur peut être facilement repositionné sur le rail ou sur le tronc Maxos fusion. Couvrant une large gamme d'applications d'éclairage, allant des solutions à faible luminosité dans des formats pratiques aux installations pour plafond grande hauteur qui nécessitent un flux lumineux très élevé, StyliD offre une continuité dans le concept de vente au détail. StyliD Evo peut être monté sur rail 3C ou DALI (ST770T, ST780T), sur Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X), ou au plafond avec une version semi-encastrée (ST770B). De plus, les produits sont certifiés Circular Lighting et offrent plusieurs intégrations système et options de gradation, en modes filaire et sans fil. Des recettes LED pour le rayon frais permettent de prolonger la conservation et d'améliorer l'aspect visuel des produits alimentaires, ce qui contribue à augmenter les ventes et à réduire le gaspillage alimentaire. Consultez notre catalogue pour les boutiques de mode et d'alimentation afin d'en savoir plus sur les éclairages PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost et Champagne.

### Mises en garde et sécurité

- Toutes les données photométriques sont calculées sans la vitre de protection en option. Le flux doit être réduit de 3,5 % lorsqu'une vitre de protection est utilisée
- Le nettoyage de l'optique ne doit être effectué qu'avec de l'air comprimé. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation alimentaire et les environnements à taux de poussière élevé, l'utilisation de la vitre de protection en option est fortement recommandée, car elle peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon en microfibre (sec).
- Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir
- Le produit doit être installé hors de portée de bras. La manipulation du produit lorsque celui-ci est encore chaud n'est possible qu'avec un gant isolant

# StyliD Evo

## Données du produit

| Informations générales |         |
|------------------------|---------|
| Valeur ajoutée         | Premium |

  

| Données techniques de l'éclairage |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Type d'optique                    | Faisceau intensif |

  

| Mécanique et boîtier                     |                       |
|--|-----------------------|
| Matériaux optiques                       | Polycarbonate         |
| Finition du cache optique/de la lentille | Transparent           |
| Hauteur totale                           | 70 mm                 |
| Diamètre total                           | 100 mm                |
| Matériaux                                | -                     |
| Protection contre les chocs mécaniques   | IK02 [0,2 J standard] |
| Couleur des accessoires                  | -                     |
| Poids net (pièce)                        | 0,100 kg              |

  

| Approbation et application |     |
|----------------------------|-----|
| Marquage CE                | Oui |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Conforme à RoHS | Oui |
|-----------------|-----|

  

| Données du produit            |   |
|-------------------------------|---|
| Nom du produit de la commande | ST780Z SFR LED39S NB FG                   |
| Nom de produit complet        | ST780Z SFR LED39S NB FG                   |
| Code EOC                      | 871869996070400                           |
| Code de commande              | 8718699960704                             |
| Code 12NC                     | 910500465874                              |
| Code de commande local        | 8718699960704                             |
| Numérateur - Quantité par kit | 1   |
| Code EAN – Produit/Boîte      | 8718699960704                             |
| Conditionnement par carton    | 1   |
| Codes EAN/UPC - Boîte         | 8718699960704                             |
| Code famille de produits      | ST780Z [StyliD Evo Performance Accessory] |

