



StyliD Evo

ST780Z SFR LED39S NB FG

ST780Z | StyliD Evo Performance Accessory

Perakendeciler, StyliD Evo ile bir dizi esnek ve geleceğe hazır projekte, PerfectAccent optiklerinin üstün ışık kalitesinin ve pazar lideri enerji verimliliğinin keyfini çıkarabilir. StyliD Evo projektörlerin alet gerektirmeyen hızlı ve kolay optik yükseltmelerle yeniden yapılandırılması kolaydır. Ayrıca, StyliD Evo projektör ray üzerinde veya Maxos fusion omurgasında kolayca yeniden konumlandırılabilirdiğinden mağaza düzenlerinde sık sık yapılan değişiklikleri de destekler. Çeşitli marketlerdeki düşük ışık seviyelerinden oldukça yüksek ışık çıkışının gerekli olduğu ortamlardaki yüksek tavan kurulumlarına kadar geniş bir aydınlatma uygulaması yelpazesi sunan StyliD, tüm perakende konseptleri için süreklilik sunar. StyliD Evo, 3C veya DALI rayına (ST770T, ST780T), Maxos fusion'a (ST770S, ST780S, ST770X) veya yarı gömülü modellerle (ST770B) tavana monte edilebilir. PerfectAccent reflektörlere sahip tüm StyliD Evo projektörler, döngüsel aydınlatma ürünü olarak onaylanmıştır, kablolu ve kablosuz dahil olmak üzere çoklu sistem entegrasyonu ve dim etme seçenekleri sunar. Gıdaların daha uzun raf ömrü ve görsel olarak daha iyi temsiliyle gıda israfının azaltılmasını ve satışların arttırılmasını sağlayan taze gıda LED'li aydınlatma tarifleri mevcuttur. PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost ve Champagne hakkında daha fazla bilgi edinmek için Moda ve Gıda katalog sayfalarımıza bakın.

Güvenlik ve uyarılar

- Tüm fotometrik veriler isteğe bağlı ön cam olmadan hesaplanır. Ön cam kullanılırken ışık akısı %3,5 oranında azaltılmalıdır
- Optik temizliği yalnızca basınçlı havayla yapılmalıdır. LED'e veya reflektöre dokunmak yasaktır. Gıda hazırlama alanları ve toz seviyesinin yüksek olduğu alanlar için isteğe bağlı ön cam kullanımı şiddetle tavsiye edilir çünkü ön cam (kuru) mikrofiber bezle temizlenebilir.
- Bakım sırasında ürün kapatılmalı ve soğutulmalıdır.
- Ürünün elle erişilemeyecek bir noktaya kurulması gerekir. Ürüne sıcakken yalnızca yalıtılmış bir eldivenle dokunulabilir

Ürün veri

StyliD Evo

Genel Bilgiler	
Değer merdiveni	Teknik özellikler

Işık Teknik Ayrıntıları	
Optik sistem türü	Dar ışın

Mekanik ve Muhafaza	
Optik sistem malzemesi	Polikarbon
Optik kapak kaplaması	Şeffaf
Genel yükseklik	70 mm
Toplam çap	100 mm
Malzeme	-
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0,2 J standart]
Aksesuar rengi	-
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,100 kg

Onay ve Uygulama	
CE işareti	Evet

EU RoHS ile uyumludur	Evet
-----------------------	------

Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	ST780Z SFR LED39S NB FG
Tam ürün adı	ST780Z SFR LED39S NB FG
Tam ürün kodu	871869996070400
Sipariş kodu	96070400
Malzeme No. (12NC)	910500465874
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718699960704
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8718699960704
Ürün ailesi kodu	ST780Z [StyliD Evo Performance Accessory]

