



# StyliD Evo

## ST780Z SFR MB FG

### ST780Z | StyliD Evo Performance Accessory

Einzelhändler stehen vor der Herausforderung, dass sie regelmäßig ihr Ladenlayout komplett oder einzelne Bereiche aktualisieren und erneuern müssen, um den Kunden weiterhin ein spannendes Einkaufserlebnis zu bieten. Dabei bleiben der Anspruch auf die optimale Lichtqualität und Zukunftssicherheit bestehen. Mit seinem hochwertigen Licht und der Möglichkeit, Reflektoren und Filtergläser werkzeuglos zu tauschen, ist StyliD die ideale energieeffiziente Lösung für die anspruchsvollen Ladenumgebungen von heute. Durch die OptiShield Technologie wird die LED und der Reflektor optimal vor Staub und Insekten geschützt - für eine noch längere Nutzlebensdauer und langanhaltend hohe Lichtqualität. StyliD ermöglicht mit einer großen Bandbreite an Beleuchtungsanwendungen von niedrigeren Einbauten in Convenience-Formaten bis zu Installationen an hohen Decken mit Bedarf an einem sehr hohen Lichtstrom ein kontinuierlich nutzbares Einzelhandelskonzept.

#### Hinweise

- Sämtliche fotometrischen Daten werden ohne Frontscheibe berechnet. Bei Verwendung einer Frontscheibe sollte der Lichtstrom um 3,5 % reduziert werden.
- Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Es ist nicht gestattet, die LED oder den Reflektor zu berühren. Die Verwendung der optionalen Frontscheibe ist in Bereichen für die Nahrungsmittelzubereitung und Bereichen mit hohem Staubaufkommen unbedingt zu empfehlen, da sie mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gesäubert werden kann.
- Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein
- Das Produkt muss außerhalb der Armreichweite von Personen installiert werden. Veränderungen an heißen Geräten dürfen nur mit Isolierhandschuhen vorgenommen werden.

#### Produkt Daten

# StyliD Evo

Allgemeine Informationen	
Portfolio	Best

  

Lichttechnische Daten	
Optik	Tiefbreitstrahlend (MB)

  

Mechanik und Gehäuse	
Optisches Material	Polykarbonat
Ausführung optische Abdeckung	Klar
Gesamte Höhe	70 mm
Gesamter Durchmesser	100 mm
Material	-
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
Zubehörfarbe	-
Nettogewicht (Stück)	0,100 kg

  

Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja

EU RoHS-konform	Ja
-----------------	----

  

Produktdaten	
Bestell-Produktname	ST780Z SFR MB FG
Gesamtbezeichnung des Produkts	ST780Z SFR MB FG
Gesamt-Produktcode	871869996071100
Bestellcode	96071100
Material-Nr. (12NC)	910500465875
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699960711
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8718699960711
Produktfamiliencode	ST780Z [StyliD Evo Performance Accessory]

