

ST780Z SFR WB FG

910500465876



## ST780Z | StyliD Evo Performance Accessory

Com a gama StyliD Evo, os revendedores podem desfrutar de qualidade de luz superior e eficiência energética líder no mercado das óticas PerfectAccent numa série de projetores flexíveis e preparados para o futuro. Os projetores StyliD Evo são fáceis de reconfigurar com atualizações de ótica rápidas e fáceis que não exigem ferramentas. Também facilitam as frequentes mudanças nas disposições das lojas, já que os projetores StyliD Evo podem ser facilmente reposicionados na calha ou numa estrutura Maxos fusion. Com uma vasta gama de aplicações de iluminação, desde intensidades de luz mais baixas em formatos de loja de conveniência até instalações em tetos altos, onde é necessária uma emissão lumínica muito alta, o StyliD oferece continuidade para todos os conceitos de loja de retalho. O StyliD Evo pode ser montado numa calha 3C ou DALI (ST770T, ST780T), em estruturas Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X) ou no teto com uma versão semiencastada (ST770B). Todos os projetores StyliD Evo com refletores PerfectAccent estão certificados como produtos de iluminação circular e oferecem múltiplas opções de regulação e integração do sistema,

incluindo com e sem fios. Para prolongar a vida útil e melhorar a apresentação visual dos alimentos, reduzindo o desperdício e aumentando as vendas, estão disponíveis receitas de iluminação LED para alimentos frescos. Consulte as páginas do nosso catálogo de moda e alimentação para obter mais informações sobre PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost e Champagne.

Avisos e Segurança

- Todos os dados fotométricos são calculados sem o vidro frontal opcional. O fluxo deve ser reduzido em 3,5% ao utilizar um vidro frontal.
- A limpeza da ótica só deve ser feita com ar pressurizado. É proibido tocar no LED ou refletor. Para as áreas de preparação de alimentos e áreas com elevados níveis de pó, é vivamente recomendada a utilização do vidro frontal opcional, uma vez que pode ser limpo com um pano de microfibra (seco).
- Durante a manutenção, o produto tem de ser desligado e deixado a arrefecer
- O produto tem de ser instalado fora do alcance dos braços. A manipulação do produto quando está quente só é possível com luvas isolantes.

Informações gerais

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Escala de valor | Especificação |
|-----------------|---------------|

Caraterísticas técnicas da luz

|               |             |
|---------------|-------------|
| Tipo de ótica | Feixe largo |
|---------------|-------------|

Características mecânicas e compartimento

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Material da ótica                           | Polycarbonato         |
| Acabamento do difusor ótico                 | Transparente          |
| Altura total                                | 70 mm                 |
| Diâmetro global                             | 100 mm                |
| Material                                    | -                     |
| Código de proteção mecânica contra impactos | IK02 [0,2 ] standard] |
| Cor do acessório                            | -                     |
| Peso líquido (Peça)                         | 0,100 kg              |

Dados do produto

|                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nome de produto da encomenda              | ST780Z SFR WB FG                          |
| Nome do produto completo                  | ST780Z SFR WB FG                          |
| Código do produto completo                | 871869996072800                           |
| Código de encomenda                       | 96072800                                  |
| N.º material (12NC)                       | 910500465876                              |
| Numerador – Quantidade por embalagem      | 1                                         |
| EAN/UPC - Produto/caixa                   | 8718699960728                             |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 1                                         |
| EAN/UPC - Caso                            | 8718699960728                             |
| Código da família de produtos             | ST780Z [StyliD Evo Performance Accessory] |

Aprovação e aplicação

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Marca CE                       | Sim |
| Em conformidade com RoHS da UE | Sim |

## Documentos Relacionados

| Documentos e certificados | Nome do Documento                                        | Transferir                                                                                                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installation Instructions | Mounting instructions StyliD Evo Perfo accessory-INI.pdf | <a href="#">Transferir</a>  |

