



StyliD Evo

ST770Z HOVL-V

ST770Z | StyliD Evo Compact Accessory

Einzelhändler stehen vor der Herausforderung, dass sie regelmäßig ihr Ladenlayout komplett oder einzelne Bereiche aktualisieren und erneuern müssen, um den Kunden weiterhin ein spannendes Einkaufserlebnis zu bieten. Dabei bleiben der Anspruch auf die optimale Lichtqualität und Zukunftssicherheit bestehen. Mit seinem hochwertigen Licht und der Möglichkeit, Reflektoren und Filtergläser werkzeuglos zu tauschen, ist StyliD die ideale energieeffiziente Lösung für die anspruchsvollen Ladenumgebungen von heute. Durch die OptiShield Technologie wird die LED und der Reflektor optimal vor Staub und Insekten geschützt - für eine noch längere Nutzlebensdauer und langanhaltend hohe Lichtqualität. StyliD ermöglicht mit einer großen Bandbreite an Beleuchtungsanwendungen von niedrigeren Einbauten in Convenience-Formaten bis zu Installationen an hohen Decken mit Bedarf an einem sehr hohen Lichtstrom ein kontinuierlich nutzbares Einzelhandelskonzept.

Hinweise

- Sämtliche fotometrischen Daten werden ohne Frontscheibe berechnet. Bei Verwendung einer Frontscheibe sollte der Lichtstrom um 3,5 % reduziert werden.
- Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Es ist nicht gestattet, die LED oder den Reflektor zu berühren. Die Verwendung der optionalen Frontscheibe ist in Bereichen für die Nahrungsmittelzubereitung und Bereichen mit hohem Staubaufkommen unbedingt zu empfehlen, da sie mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gesäubert werden kann.
- Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein
- Das Produkt muss außerhalb der Armreichweite von Personen installiert werden. Veränderungen an heißen Geräten dürfen nur mit Isolierhandschuhen vorgenommen werden.

Produkt Daten

StyliD Evo

Allgemeine Informationen

| | |
|-----------|------|
| Portfolio | Best |
|-----------|------|

Mechanik und Gehäuse

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Gesamte Höhe | 54 mm |
| Gesamter Durchmesser | 75 mm |
| Schlagfestigkeit (IK) | IK02 [0,2 J Standard] |
| Zubehörfarbe | - |
| Nettogewicht (Stück) | 0.100 kg |

Genehmigung und Anwendung

| | |
|-----------------|----|
| CE-Zeichen | Ja |
| EU RoHS-konform | Ja |

Produktdaten

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Bestell-Produktname | ST770Z HOVL-V |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | ST770Z HOVL-V |
| Gesamt-Produktcode | 871869996953000 |
| Bestellcode | 96953000 |
| Material-Nr. (12NC) | 910505100823 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste | 8718699969530 |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1 |
| EAN Umverpackung | 8718699969530 |
| Produktfamiliencode | ST770Z [StyliD Evo Compact Accessory] |

