



# StyliD Evo

## ST770Z RPOM HNB

### ST770Z | StyliD Evo Compact Accessory

Właściciele sieci handlowych coraz częściej wolą wprowadzać niewielkie modernizacje sklepów, porzucając pełną przebudowę co 8–10 lat. Jednocześnie muszą zachować dotychczasową jakość oświetlenia, elastyczność w integrowaniu elementów architektury oraz efekty świetlne zdolne przyciągnąć uwagę klientów. Ponadto potrzebują przyszłościowych rozwiązań, które umożliwią budowanie konfiguracji optymalnych dla różnych towarów. Oprawy StyliD emitują wysokiej jakości światło w postaci mocnej i nasyconej wiązki przy doskonałej skuteczności świetlnej. To doskonały, energooszczędny produkt dla wymagających operatorów współczesnych placówek detalicznych. W celu dalszego wydłużenia okresu eksploatacji wyposażenia komora optyczna OptiShield pomaga w stałym zachowaniu doskonałego wyglądu i czystości produktu. Oprawy StyliD zapewniają spójność koncepcji sklepu dzięki obsłudze szerokiego zakresu zastosowań związanych z oświetleniem, od niskich poziomów oświetlenia w małych placówkach do oświetlenia na wysoko umieszczonym suficie, w przypadku którego wymagany jest bardzo duży strumień świetlny.

#### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Wszystkie dane fotometryczne są obliczane bez opcjonalnej szyby przedniej. W przypadku używania takiej szyby należy zmniejszyć wartość strumienia świetlnego o 3,5%
- Komponenty optyczne można czyścić wyłącznie sprężonym powietrzem. Dotykanie lampy LED i odbłyśnika jest zabronione. W miejscach do przygotowywania żywności i obszarach o wysokim poziomie zapylenia zdecydowanie doradzamy zastosowanie opcjonalnej szyby przedniej, gdyż można ją czyścić (suchą) ściereczką z mikrofibry.
- Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy wyłączyć produkt i poczekać, aż wystygnie
- Produkt musi zostać zainstalowany poza zasięgiem ręki. Manipulować gorącym produktem można wyłącznie po włożeniu rękawicy ochronnej.

#### Dane produktu

## StyliD Evo

### Informacje ogólne

Tier	Specyfikacja
------	--------------

### Mechanika i korpus

Całkowita wysokość	54 mm
Całkowita średnica	75 mm
Materiał	-
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Kolor akcesorium	-
Waga netto (szt.)	0,100 kg

### Certyfikaty i zastosowania

Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

### Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	ST770Z RPOM HNB
Pełna nazwa produktu	ST770Z RPOM HNB
Full EOC	871869996956100
Kod zamówienia	96956100
Materiał Nr (12NC)	910505100826
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718699969561
Numerator – Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8718699969561
Rodzina produktów	ST770Z [StyliD Evo Compact Accessory]

