



StyliD Evo

ST780Z RPOM HWB

ST780Z | StyliD Evo Performance Accessory

Właściciele sieci handlowych coraz częściej wolą wprowadzać niewielkie modernizacje sklepów, porzucając pełną przebudowę co 8–10 lat. Jednocześnie muszą zachować dotychczasową jakość oświetlenia, elastyczność w integrowaniu elementów architektury oraz efekty świetlne zdolne przyciągnąć uwagę klientów. Ponadto potrzebują przyszłościowych rozwiązań, które umożliwią budowanie konfiguracji optymalnych dla różnych towarów. Oprawy StyliD emitują wysokiej jakości światło w postaci mocnej i nasyconej wiązki przy doskonałej skuteczności świetlnej. To doskonały, energooszczędny produkt dla wymagających operatorów współczesnych placówek detalicznych. W celu dalszego wydłużenia okresu eksploatacji wyposażenia komora optyczna OptiShield pomaga w stałym zachowaniu doskonałego wyglądu i czystości produktu. Oprawy StyliD zapewniają spójność koncepcji sklepu dzięki obsłudze szerokiego zakresu zastosowań związanych z oświetleniem, od niskich poziomów oświetlenia w małych placówkach do oświetlenia na wysoko umieszczonym suficie, w przypadku którego wymagany jest bardzo duży strumień świetlny.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Wszystkie dane fotometryczne są obliczane bez opcjonalnej szyby przedniej. W przypadku używania takiej szyby należy zmniejszyć wartość strumienia świetlnego o 3,5%
- Komponenty optyczne można czyścić wyłącznie sprężonym powietrzem. Dotykanie lampy LED i odbłyśnika jest zabronione. W miejscach do przygotowywania żywności i obszarach o wysokim poziomie zapylenia zdecydowanie doradzamy zastosowanie opcjonalnej szyby przedniej, gdyż można ją czyścić (suchą) ściereczką z mikrofibry.
- Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy wyłączyć produkt i poczekać, aż wystygnie
- Produkt musi zostać zainstalowany poza zasięgiem ręki. Manipulować gorącym produktem można wyłącznie po włożeniu rękawicy ochronnej.

Dane produktu

StyliD Evo

Informacje ogólne

Tier	Specyfikacja
------	--------------

Mechanika i korpus

Całkowita wysokość	70 mm
Całkowita średnica	100 mm
Materiał	-
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Kolor akcesorium	-
Waga netto (szt.)	0,100 kg

Certyfikaty i zastosowania

Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	ST780Z RPOM HWB
Pełna nazwa produktu	ST780Z RPOM HWB
Full EOC	871869996962200
Kod zamówienia	96962200
Materiał Nr (12NC)	910505100832
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718699969622
Numerator – Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8718699969622
Rodzina produktów	ST780Z [StyliD Evo Performance Accessory]

