

SM355B 4xTUV PLS 9W HFM

910505103001



SM345C | PHILIPS UV-C DISINFECTION UPPER AIR, 4, HFM | HF Matchbox, Weiß und Schwarz, 38 W, 230 V

Als Teil der Philips UV-C-Luftdesinfektions-Serie wurde die Philips UV-C-Desinfektions-"Upper Room"-Leuchte für die Desinfektion von Luft in einer Vielzahl von Anwendungen entwickelt. Sie ist für die Installation an Zwischendecken vorgesehen. Die für niedrige Deckenhöhen optimierten UV-C-Strahlen werden auf Gerätehöhe und darüber verteilt. Der Richtung der UV-C-Strahlen wird durch spezielle Reflektoren und das Lamellendesign gesteuert. Dies ermöglicht die Desinfektion der Luft in einem Raum und stellt gleichzeitig sicher, dass die täglichen Geschäftsaktivitäten unter dem Bereich fortgesetzt werden können, in dem das Gerät aktiv ist.

Hinweise

- GEFAHR: UV-Produkt der Risikogruppe 3. Wie jedes Desinfektionssystem müssen auch UV-C-Lampen und -Geräte ordnungsgemäß installiert und verwendet werden. Direkte Exposition gegenüber UV-C kann gefährlich sein und zu einer sonnenbrandartigen Reaktion auf der Haut und zu ernsthaften Schäden an der Hornhaut führen.
- Da UV-C für das Auge unsichtbar ist, muss das UV-C-Oberluftgerät zusammen mit angemessenen Sicherheitsvorkehrungen installiert werden, um sicherzustellen, dass das UV-C-Oberluftgerät sicher betrieben werden kann. Das UV-C-Oberluftgerät darf nur als Komponente in einem System verwendet werden, das aus angemessenen Sicherheitsvorkehrungen besteht, wie sie insbesondere in den Montageanweisungen und/oder Benutzerhandbüchern angegeben sind.
- Direkte Exposition gegenüber UV-C ist gefährlich. Philips UV-C-Leuchtsysteme dürfen nur über qualifizierte Partner verkauft und von Fachleuten gemäß unseren strengen Sicherheitsbestimmungen und gesetzlichen Anforderungen installiert werden. Unsere UV-C-Produkte sind nicht für Anwendungen oder Aktivitäten vorgesehen, die zum Tod, zu Personenschäden und/oder zur Schädigung der Umwelt führen und/oder führen können.

Allgemeine Informationen

Anzahl Betriebsgeräte	4 Einheiten
Betriebsgerät	HFM [HF Matchbox]
Service Tag	Ja
Garantiedauer	1 Jahre

Lichttechnische Daten

Anzahl Lichtquellen	4
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	- Grad
Optik	Lamellenraster
Ausstrahlungswinkel Leuchte	-

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Einschaltstrom	13 A
Einschaltzeit	0.11 ms
Systemleistung	38 W
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.66
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, 3-polig
Kabel	-
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	70
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nein
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
Steuerungsschnittstelle	-
Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar

Mechanik und Gehäuse

Gehäusematerial	Aluminium
Reflektor-Material	Aluminium
Optisches Material	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß und Schwarz
Montagevorrichtung	Rahmen zur Einbaumontage
Gesamte Länge	595 mm
Gesamte Breite	595 mm
Gesamte Höhe	185 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	185 x 595 x 595 mm
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
Nettogewicht (Stück)	7.500 kg

Genehmigung und Anwendung

Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Entflammbarkeitszeichen	-
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	-
Photobiologisches Risiko	Photobiological risk group 3 @200mm to EN62778
Photobiologische Risikospezifikation	0.2 m
EU RoHS-konform	Ja
Bemessungsumgebungstemperatur (Tq)	25 °C
Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +40 °C

UV

UV-C-Strahlung	0.37 W
UV-C-Bestrahlungsstärke bei 2 m definiert	136 mW/m²
UV-C-Bestrahlungsstärke bei 0,2 m definiert	1'522 mW/m²

Initialkennwerte (IEC-konform)

Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%
----------------------------	--------


Daten zur Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitsbewertung	Unclassified
--------------------------	--------------

Produktdaten

Bestell-Produktname	SM355B 4xTUV PLS 9W HFM
Gesamtbezeichnung des Produkts	SM355B 4xTUV PLS 9W HFM
Gesamt-Produktcode	871951496500300
Bestellcode	8719514965003
Material-Nr. (12NC)	910505103001
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514965003
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8719514965003
Produktfamiliencode	SM345C [PHILIPS UV-C DISINFECTION UPPER AIR]

Abmessungsskizzen



Zugehörige Dokumente

Dokumente und Zertifikate	Dokumentname	Herunterladen
Installation Instructions	NT MI SM355B 4xTUV PLS 9W HFM_standard_202112.pdf	Herunterladen 

