


## 9MX056 EC7

910605019226



## Maxos accessoires, Normal, 9MX056 | ACC MAXOS

Het draaibare koppelstuk – een veelzijdige mechanische koppeling – voor de Maxos TL-D en TL5 maakt variabele hoeken tussen de lijnen mogelijk. De minimumhoek bedraagt 45 graden. Dankzij zijn aantrekkelijke vormgeving kan het uitstekend worden toegepast in winkels, scholen en musea. Maximaal vier lichtlijnen kunnen met één koppelstuk aan elkaar worden gekoppeld. De buitenkant is gemaakt van kunststof, met een witte of zilverkleurige afwerking; steunelementen aan de binnenkant zijn van staal. Op het draaibare koppelstuk kunnen desgewenst lichtsensoren, luidsprekers e.d. worden aangesloten. Het wordt geleverd met een instelbare beugel inclusief een 1,25 meter lange, stalen draadpendel. Per draagprofiel is één speciaal aansluitstuk (9MX056 CP-SD WH/SI) nodig om het profiel aan te sluiten op het draaibare koppelstuk. Elektrische componenten voor de doorvoerbedrading dienen zo nodig besteld te worden.

## Bedrijfs- en elektrische gegevens

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Ingangsspanning        | 220 tot 240 V       |
| Ingangsfrequentie      | 50 to 60 Hz         |
| IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse I |

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Beschermingsklasse      | -        |
| Accessoirekleur         | -        |
| Nettogewicht (per stuk) | 0,006 kg |

## Keurmerken en classificaties

|                           |    |
|---------------------------|----|
| CE-markering              | Ja |
| Conform EU RoHS-richtlijn | Ja |

## Gerelateerde documenten

| Documenten en certificaten | Documentnaam           | Downloaden                                                                                                     |
|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installation Instructions  | IIII9_9MX056I_0003.PDF | <a href="#">Downloaden</a>  |

## Productgegevens

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Productnaam voor bestelling      | 9MX056 EC7         |
| Volledige productnaam            | 9MX056 EC7         |
| Full EOC                         | 403073213179200    |
| Beschrijving lokale code         | 9MX056EC7          |
| Bestelcode                       | 4030732131792      |
| Materiaaln. (12NC)               | 910605019226       |
| Lokale code                      | 4030732131792      |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                  |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 4030732131792      |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 1                  |
| EAN/UPC - Case                   | 4030732131792      |
| Code productfamilie              | 9MX056 [ACC MAXOS] |