



Maxos, TL-D Draagprofielen

4MX056 581 7x2.5 SI

4MX056 | MAXOS TST8, Zilver

Het draagprofiel heeft twee functies: ten eerste is het een stevige rail voor lijnmontage waarop de elektrische units bevestigd worden en ten tweede biedt het een behuizing voor de elektrische bedrading voor de voeding. Alle draagprofielen zijn vervaardigd van thermisch verzinkt staal met een witte of zilverkleurige afwerking. Ze zijn verkrijgbaar in lengten van 1, 2, en 3 elektrische units van 36 en 58 watt. Het draagprofiel is voorzien van een bandkabel (7-aderig) of twee bandkabels (2 x 7-aderig) die samen met de ingebouwde fasekeuzeschakelaar en aansluitblokken voor een veilige en goede bedrading zorgen. De 7-aderige bandkabel is bedoeld voor de integratie van lichtregeling of noodverlichting bij units die zijn voorzien van een noodverlichtingsunit of lichtregeling. Dubbele bedrading (2x7-aderig) is nodig voor een volledig gescheiden netvoeding van de elektrische units. De dubbele bedrading wordt meestal gebruikt voor noodverlichting door middel van centrale noodbatterijen of gescheiden schakeling. Hierdoor zijn geen extra aansluitblokken of bedrading nodig.

Product gegevens

Algemene informatie		Totale lengte	
Servicetag	Ja	1.530 mm	
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Beschermingsklasse	
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I	IP 20 [Bescherming tegen vingers]	
Eigenschappen behuizing en afmetingen		Nettogewicht (per stuk)	
Kleur behuizing	Zilver	2.280 kg	
		Keurmerken en classificaties	
		Brandbaarheidsmarkering	
		Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	
		CE-markering	
		Ja	
		ENEC-markering	
		ENEC-markering	

Maxos, TL-D Draagprofielen

Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	4MX056 581 7x2.5 SI
Volledige productnaam	4MX056 581 7x2.5 SI
Full EOC	403073253685699
Bestelcode	4030732536856
Materiaalnr. (12NC)	910615027126

Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	4030732536856
Numerator - Dozen per buitendoos	2
EAN/UPC - Case	4030732105960
Code productfamilie	4MX056 [MAXOS TST8]

Maatschets

