



# Maxos fusion

## LL500Z CB-CH WH

LL500Z | Maxos fusion Acc., Wit

Maxos fusion is een aanpasbaar LED-draagprofielsysteem dat een uitstekende lichtkwaliteit biedt, terwijl het de energiekosten met meer dan de helft reduceert in vergelijking met fluorescentielampen. Voor toepassing in winkels kan een familie van lineaire panelen, non-lineaire modules en een spotportfolio, probleemloos worden ingebouwd in het draagprofiel zodat uw koopwaar kan schitteren. Voor industriële toepassingen ligt de nadruk op het reduceren van installatie- en onderhoudskosten door minder lineaire panelen te gebruiken. Met de elektrische installatie van maximaal 13 kabels, de vrijheid om deze armaturen te plaatsen zoals dat nodig is en de inbouw van andere diensten/hardware van derden, stelt het systeem u in staat om kabelkluwens aan het plafond te reduceren. Het kan ook eenvoudig opnieuw worden gebouwd om plaats te geven aan toekomstige veranderingen in inrichting. De infrastructuur maakt het mogelijk dat sensoren worden ingebouwd om gegevens te verzamelen, waardoor u de mogelijkheid krijgt om informatie inzichtelijk te maken om uw bedrijfsproces te ondersteunen.

### Product gegevens

| Algemene informatie                   |        |
|---------------------------------------|--------|
| Servicetag                            | Ja     |
| Waardeschaal                          | Best   |
| Bedrijfs- en elektrische gegevens     |        |
| Ingangsspanning                       | - V    |
| Ingangsfrequentie                     | - Hz   |
| IEC beschermingsklasse                | -      |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen |        |
| Totale lengte                         | 120 mm |

| Totale breedte                         | 40 mm            |
|----------------------------------------|------------------|
| Totale hoogte                          | 40 mm            |
| Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 40 x 40 x 120 mm |
| Materiaal                              | Staal            |
| Beschermingsklasse                     | -                |
| IK-classificatie                       | -                |
| Accessoirekleur                        | Wit              |
| Nettogewicht (per stuk)                | 0,081 kg         |
| Keurmerken en classificaties           |                  |
| CE-markering                           | Ja               |

# Maxos fusion

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Conform EU RoHS-richtlijn   | Ja              |
| <b>Productgegevens</b>      |                 |
| Productnaam voor bestelling | LL500Z CB-CH WH |
| Volledige productnaam       | LL500Z CB-CH WH |
| Full EOC                    | 871869637460399 |
| Bestelcode                  | 8718696374603   |
| Materiaalnr. (12NC)         | 910925864233    |

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Lokale code                      | 8718696374603              |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                          |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8718696374603              |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 15                         |
| EAN/UPC - Case                   | 8718696383513              |
| Code productfamilie              | LL500Z [Maxos fusion Acc.] |

## Maatschets

