



Maxos fusion

LL500Z BC L2300 WH

LL500Z | Maxos fusion Acc., Fehér

A Maxos fusion adaptálható, kiváló megvilágítást biztosító LED-es sínes rendszer, melynek használatával több mint felére csökkenthető az energiaköltség a fénycsöves megoldásokhoz képest. Üzlethelyiségekben a sinbe gond nélkül beépíthetők a lineáris panelcsalád tagjai, nem lineáris modulok és spotgarnitúrák is, így a ragyogó megvilágítással szépen kiemelhetők a termékek. Ipari alkalmazásoknál a legfőbb cél a beszerelési és karbantartási költségek csökkentése a kevesebb lineáris panel használatának köszönhetően. A legfeljebb 13 vezetékből álló elektromos rendszer, a lámpatestek igény szerinti elhelyezhetősége, valamint más szolgáltatások, illetve hardverek integrálásának lehetősége elősegíti a rendezettebb mennyezeti kialakítást. Egyszerűen átkonfigurálható, így a világítási rendszer könnyen hozzáigazítható a későbbi térbeosztás-változtatásokhoz. Az infrastruktúra alkalmas érzékelők integrálására adatgyűjtési céllal, ami lehetőséget biztosít vállalkozásának arra, hogy célirányos és részletes információkhoz jusson.

Termék adatok

Általános információ	
Szervíz címke	Igen
Értéklétra	Jellemzők
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	- V
Hálózati frekvencia	- Hz
IEC védelmi osztály	-
Mechanika és tokozás	
Teljes hossz	2 275 mm
Teljes szélesség	60 mm

Teljes magasság	8,5 mm
Méreték (magasság x szélesség x mélység)	9 x 60 x 2275 mm
Anyag	Polikarbonát
Por és víz elleni védelem kódja	-
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK00 [Védelem nélküli]
A tartozék színe	Fehér
Nettó tömeg (darab)	0,180 kg
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Maxos fusion

Termékadatok	
A termék megrendelési neve	LL500Z BC L2300 WH
Teljes terméknev	LL500Z BC L2300 WH
Full EOC	871869638354499
Rendelési kód	38354499
Cikkszám (12NC)	910925864236
Számláló – mennyiség csomagonként	1

EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696383544
Számláló – csomag külső dobozonként	20
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8720169965096
Termékcsalád kódja	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

Méretezett rajza

