



Maxos fusion

LL500Z BC L2300 WH

LL500Z | Maxos fusion Acc., Beyaz

Maxos fusion, bir yandan mükemmel ışık kalitesi sunarken diğer yandan floresan lambalara kıyasla enerji maliyetlerini yarıya düşüren uyarlanabilir bir LED kanal sistemidir. Perakende uygulamalarında, doğrusal panel ailesi, doğrusal olmayan modüller ve spot portföyü ürünlerinizin parlayıp öne çıkmasını sağlamak için hattın içinde sorunsuzca entegre edilebilir. Endüstriyel uygulamalarda, odak noktası daha az sayıda doğrusal panel kullanarak kurulum ve bakım maliyetini düşürmektir. 13 adede kadar kablodan oluşan elektrik düzeni, bu armatürleri gerektiği gibi konumlandırma ve diğer hizmetleri/üçüncü taraf donanımlarını entegre etme özgürlüğü sayesinde; sistem, tavanda karmaşıklığı azaltmanıza olanak tanır. Ayrıca gelecekteki yerleşim değişikliklerini de uygulayacak şekilde kolayca yeniden yapılandırılabilir. Altyapının veri toplama için sensörleri entegre etmesi sağlanmıştır, bu da size işinizi desteklemek amacıyla bilgiye dayanan parçalı bilgiler kullanma fırsatı sunar.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Genel yükseklik	
Service etiketi	Evet	Genel yükseklik	8,5 mm
Değer merdiveni	Teknik özellikler	Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	9 x 60 x 2275 mm
Çalıştırma ve Elektrik		Malzeme	Polikarbon
Giriş Voltajı	- V	Girişime Karşı Koruma Sınıfı	-
Hat Frekansı	- Hz	Mekanik çarpışma koruma kodu	IK00 [Koruma yok]
Koruma sınıfı IEC	-	Aksesuar rengi	Beyaz
Mekanik ve Muhafaza		Net Ağırlık (Parça Başı)	0,180 kg
Toplam uzunluk	2.275 mm	Onay ve Uygulama	
Genel genişlik	60 mm	CE işareti	Evet
		EU RoHS ile uyumludur	Evet

Maxos fusion

Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	LL500Z BC L2300 WH
Tam ürün adı	LL500Z BC L2300 WH
Tam ürün kodu	871869638354499
Sipariş kodu	38354499
Malzeme No. (12NC)	910925864236
Numeratör - Paket Başına Miktar	1

EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696383544
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	20
EAN/UPC - Kutu	8720169965096
Ürün ailesi kodu	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

Boyutlu çizim

