



LL500Z | Maxos fusion Acc., Zwart

Maxos fusion is een aanpasbaar LED-draagprofielsysteem dat een uitstekende lichtkwaliteit biedt, terwijl het de energiekosten met meer dan de helft reduceert in vergelijking met fluorescentielampen. Voor toepassing in winkels kan een familie van lineaire panelen, non-lineaire modules en een spotportfolio, probleemloos worden ingebouwd in het draagprofiel zodat uw koopwaar kan schitteren. Voor industriële toepassingen ligt de nadruk op het reduceren van installatie- en onderhoudskosten door minder lineaire panelen te gebruiken. Met de elektrische installatie van maximaal 13 kabels, de vrijheid om deze armaturen te plaatsen zoals dat nodig is en de inbouw van andere diensten/hardware van derden, stelt het systeem u in staat om kabelkluwens aan het plafond te reduceren. Het kan ook eenvoudig opnieuw worden gebouwd om plaats te geven aan toekomstige veranderingen in

inrichting. De infrastructuur maakt het mogelijk dat sensoren worden ingebouwd om gegevens te verzamelen, waardoor u de mogelijkheid krijgt om informatie inzichtelijk te maken om uw bedrijfsproces te ondersteunen.

Algemene informatie

Servicetag	Ja
Waardeschaal	Best

Keurmerken en classificaties

CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	- V
Ingangsfrequentie	- Hz
IEC beschermingsklasse	-


Productgegevens

Productnaam voor bestelling	LL500Z BC L2300 BK
Volledige productnaam	LL500Z BC L2300 BK
Full EOC	871869638356800
Bestelcode	8718696383568
Materiaalnr. (12NC)	910925864238
Lokale code	8718696383568
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696383568
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8718696383568
Code productfamilie	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Totale lengte	2.275 mm
Totale breedte	60 mm
Totale hoogte	8,5 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	9 x 60 x 2275 mm
Materiaal	Polycarbonaat
Beschermingsklasse	-
IK-classificatie	IK00 [Geen bescherming]
Accessoirekleur	Zwart
Nettogewicht (per stuk)	0,180 kg

Maatschets



Gerelateerde documenten

Documenten en certificaten	Documentnaam	Downloaden
Tender text	Tender_Text_910925864238_nl_NL.txt	Downloaden 

