



# Maxos fusion

## LL500Z SPA-CD

LL500Z | Maxos fusion Acc., Stål

Maxos fusion er et fleksibelt LED-trunkingsystem med fremragende lyskvalitet. Energikostnadene for systemet er mindre enn halvparten så store som for vanlige lysrør. I butikker kan en serie av lineære paneler, ikke-lineære moduler og et utvalg spotlys integreres sømløst i kjernen av skinnen, slik at varene dine kan vises i et best mulig lys. Til industribruk fokuseres det på reduserte monterings- og vedlikeholdskostnader ved at det brukes færre lineære paneler. Det elektriske oppsettet kan omfatte opptil 13 ledninger, armaturene kan plasseres etter behov og andre tjenester/maskinvare fra tredjeparter kan integreres i systemet, og det blir dermed enklere å unngå rotete takflater. Systemet kan også enkelt konfigureres på nytt med tanke på fremtidige endringer i anlegget. Det er mulig å integrere sensorer til datainnsamling i infrastrukturen, slik at du kan dra nytte av detaljert informasjonen.

### Produktdata

| Generell informasjon   |               |
|------------------------|---------------|
| Service Tag            | Ja            |
| Verditrapp             | Spesifikasjon |
| Drift og elektronikk   |               |
| Inngangsspenning       | - V           |
| Line Frequency         | - Hz          |
| IEC-beskyttelsesklasse | -             |
| Mekanikk og innfatning |               |
| Total lengde           | 65 mm         |
| Total bredde           | 40 mm         |
| Total høyde            | 25 mm         |

| Mål (høyde x bredde x høyde)  | 25 x 40 x 65 mm |
|-------------------------------|-----------------|
| Materialer                    | Stål            |
| Ingress beskyttelseskode      | -               |
| Mekanisk støtbeskyttelseskode | -               |
| Tilbehørsfarge                | Stål            |
| Nettvekt (stykk)              | 0,018 kg        |
| Godkjenning og bruksområde    |                 |
| CE-merke                      | Ja              |
| I samsvar med EU RoHS         | Ja              |

| Produktdata                |               |
|----------------------------|---------------|
| Produktnavn for bestilling | LL500Z SPA-CD |

Maxos fusion

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Fullstendig produktnavn | LL500Z SPA-CD   |
| Full EOC                | 871869637463499 |
| Bestillingskode         | 910925864239    |
| Materialenr. (12NC)     | 910925864239    |
| Antall – per pakke      | 1               |
| EAN/UPC – produkt/boks  | 8718696374634   |

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| SAP-teller – pakker per utvendige | 40                         |
| EAN/UPC – boks                    | 8718696383575              |
| Produktseriekode                  | LL500Z [Maxos fusion Acc.] |

Målskisse

