



Maxos Fusion

LL512Z CD WH

LL512Z | Maxos fusion Acc., Bílá

Maxos Fusion je přizpůsobitelný propojovací LED systém, který nabízí vynikající kvalitu světla při více než polovičním snížení nákladů na energii v porovnání se zářivkami. Pro použití v obchodech lze do základní přípojnice integrovat řadu lineárních panelů, nelineárních modulů a celé portfolio bodových světelných zdrojů, které vašemu zboží umožní vyniknout a zazářit. Pro průmyslové použití je cílem omezit náklady na montáž a údržbu použitím menšího množství lineárních panelů. Díky elektrickému zapojení až 13 vodičů, možnosti nastavení polohy svítidel podle potřeby a integraci jiných služeb a hardwaru třetích stran vám tento systém umožní zjednodušit osazení prostoru stropu. Lze ho také snadno přenastavit, aby odpovídal budoucím změnám rozložení prostoru. Infrastruktura umožňuje integraci senzorů pro sběr dat, což poskytuje příležitost využít získané podrobné informace pro podporu vašeho podnikání.

Údaje o produktu

Obecné informace		Barva těla	
Servisní štítek	Ano	Barva těla	Bílá
Hodnotový žebříček	Specifikace	Celková délka	1 137 mm
Záruční lhůta	5 let	Celková šířka	63 mm
Provozní a elektrické		Celková výška	42 mm
Vstupní napětí	- V	Rozměry (výška x šířka x hloubka)	42 x 63 x 1137 mm
Frekvence sítě	- Hz	Materiál	Ocel
Třída ochrany IEC	-	Kód ochrany proti vniknutí	-
Mechanické a materiály		Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]
Materiál těla	Ocel	Barva příslušenství	Bílá
Fixační materiál	Nerezavějící ocel	Celková hmotnost (kus)	0,930 kg
		Certifikace a použití	
		Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy

Maxos Fusion

Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Označení a balení	
Objednací název produktu	LL512Z CD WH
Celý název výrobku	LL512Z CD WH
Full EOC	871869637464199
Kód objednávky	37464199

Číslo materiálu (12NC)	910925864240
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696374641
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696383582
Kód produktové řady	LL512Z [Maxos fusion Acc.]

Rozměrové výkresy

